



Maquina de hielo en cubos con produccion de 30 a 120 kg diarios

30 kg/24h

Máquina de hielo en cubos; Producción declarada, kg/24h: 30; Almacenamiento máximo de hielo: 15kg; Rejilla de hielo: 4 × 9; Condensación: Por aire; Temperatura ambiental operativa: 1~40°C; Temperatura del agua operativa: 5~35°C; Compresor: Wanbao; Refrigerante: R290, 60g; Configuración estándar: 1 tubo de entrada de agua, 1 de drenaje, 1 pala de hielo y 1 filtro; Opcionales: Lámpara UV; Alimentación: AC220V, 50Hz estándar; 110/220V, 60Hz opcional; Dimensiones externas (ancho × profundidad × alto): 500 × 450 × 800mm

Código: B2-01-010218.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	30 kg/24h B2-01-010218.1
Capacidad de producción de hielo (kg/24h)	30
Capacidad máxima de almacenamiento de hielo	15kg
Forma del hielo	Hielo en cubos: 22*22*22mm, 10g Opcional: 280*130*230mm, 7g; 280*280*230mm, 15g
Rejilla de hielo	4*9
Corriente de entrada	240W
Forma de condensación	Enfriamiento por aire
Temperatura ambiente	1~40°C
Temperatura del agua	5~35°C
Compresor	Wanbao
Refrigerante	R290, 60g
Accesorios estándar	Tubo de entrada de agua*1, tubo de desagüe*1, pala para hielo*1, filtro*1
Accesorio opcional	Lámpara UV
Alimentación eléctrica	AC 220V, 50Hz(Estándar), 110/220V, 60Hz(Opcional)
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	500*450*800mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	580*510*850mm
Peso neto	34kg
Peso bruto	38kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)