



Enfriador Portátil

Código: B2-01-010225

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La hielera portátil es una solución compacta, eficiente y confiable para mantener frescos los alimentos, las bebidas y los productos perecederos mientras viaja. Diseñada para usarse en diversos entornos, como campamentos, viajes por carretera, eventos al aire libre y más, esta hielera brinda excelentes capacidades de aislamiento y enfriamiento.

Características

- 1. El instrumento es pequeño y portátil con una rápida velocidad de refrigeración y efectos de refrigeración perfectos.
- 2. Fácil de usar. El instrumento se puede utilizar como dispositivo auxiliar de refrigeración o termostático para el viscosímetro rotatorio.
- 3. También se puede utilizar con probadores de características de formación de espuma, probadores de densidad, viscosímetros cinemáticos y otros instrumentos que necesitan un dispositivo de enfriamiento y termostático.
- 4. Se puede utilizar como fuente de refrigeración para mantener la temperatura y es un instrumento general en el laboratorio para refrigeración.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 540*460*470 mm
Temperatura ambiente	5 ~ 35 °C
Humedad relativa	≤85%
Compresor de refrigeración	Compresor completamente sellado
Refrigerante	Protección del medio ambiente R134a
Entorno de operación	No debe haber vibraciones violentas, campos magnéticos, polvo o gases corrosivos en el entorno.
Consumo máximo de energía	200 W
Dimensiones (L*An*Al)	400*450*300 mm
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50 Hz
Tamaño del paquete (L*An*Al)	540*460*470 mm
Peso neto	23kg
Peso bruto	28 kilos

Aplicaciones

Equipos criogenicos medicos y de laboratorio 5 C de 5~35C: la compra se decide principalmente por temperatura ambiente: 5 ~ 35 °C y humedad relativa: $\leq 85\%$.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es temperatura ambiente: 5 ~ 35 °C.

Adecuado cuando la especificacion requerida es humedad relativa: $\leq 85\%$.

Adecuado cuando la especificacion requerida es compresor de refrigeración: compresor completamente sellado.

Criterios de compatibilidad

Verifique temperatura ambiente: 5 ~ 35 °C antes de confirmar la compra.

Verifique humedad relativa: $\leq 85\%$ antes de confirmar la compra.

Verifique compresor de refrigeración: compresor completamente sellado antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si temperatura ambiente: 5 ~ 35 °C y humedad relativa: $\leq 85\%$ coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)