



Lavadora automática de cristalería de sobremesa carga 1

Código: B2-01-010241

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El mini cuerpo, pequeño y flexible, se puede colocar sobre la mesa para maximizar la rapidez y comodidad de la limpieza. Es ideal para limpiar utensilios con poca cantidad de producto y laboratorios con numerosas tareas de limpieza, eliminando así el tiempo y el esfuerzo que supone la limpieza manual, a la vez que reduce considerablemente los costos operativos.

Características

- 1. Amplio rango de limpieza, cubre de 1,5 ml a 100 ml de todo tipo de botellas de muestra, tubos de ensayo, tubos de centrifuga, vasos de precipitados, matraces volumétricos, matraces triangulares y otros utensilios de laboratorio comunes.
- 2. El estante de limpieza se puede seleccionar de forma flexible según los elementos de limpieza y es altamente compatible con los utensilios de laboratorio comunes.
- 3. Sistema de control por microcomputadora, rendimiento estable, calidad confiable.
- 4. Funciones completas, que incluyen lavado estándar, lavado de refuerzo y lavado rápido en tres módulos, que cubren la mayoría de los escenarios de limpieza.
- 5. Visualización en tiempo real de datos de funcionamiento, temperatura del agua, tiempo y la dosis del agente de limpieza se pueden configurar libremente.
- 6. Tamaño pequeño, menor consumo de agua, electricidad y agentes de limpieza, ahorro de energía y protección del medio ambiente.
- Bastidores de limpieza

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0,3~1,0 MPa - 3 kW - 3,5 kW
Nivel de carga de la lavadora	1
Poder de lavado con agua	0,29 kW
Potencia del calentador de agua	3 kW
Potencia máxima	3,5 kW
Consumo de agua/paso	8 litros
Temperatura interna del tanque	0~99°C
Presión del suministro de agua	0,3~1,0 MPa

Especificación	0,3~1,0 MPa - 3 kW - 3,5 kW
Bomba peristáltica para agente de limpieza	Dos bombas independientes controlan el agente detergente y el agente neutralizante.
Sensor de nivel de agente de limpieza	Sí
Bomba de lavado	Suecia 150 L/min
Estantes de limpieza estándar	Seleccione uno de los siguientes soportes de limpieza.
Condensador de vapor	NO
Energía seca	NO
Programa de limpieza	3 programas preestablecidos (editables)
Protección con contraseña	Contraseña de 3 niveles
Botón de emergencia de seguridad	NO
Puerto USB	Sí
Impresora integrada	NO
Monitorear en línea el rendimiento del lavado	NO
Dimensiones exteriores (ancho*profundidad*alto)	529*648*650 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	650*780*850 mm
Peso neto (solo del host)	65 kg
Peso bruto (Host con soporte)	104 kg
Cerradura de seguridad para puertas	Sí
Bomba de agua de ósmosis inversa integrada	Sí
Ruido	<50 dB
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50 Hz (estándar); 220 V CA, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz (opcional)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)