



Barra portátil de desinfección UV longitud de onda 253 nm 253,7 nm (sin ozono)

Código: B2-01-010249

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Puede destruir la estructura del ADN o ARN de microorganismos unicelulares, como células, virus, etc. Generalmente, una irradiación de 10 a 15 segundos alcanza el efecto de esterilización, sin dañar ningún material ni dejar residuos químicos. Se puede utilizar en inodoros, manijas de puertas, cepillos de dientes, juguetes, ropa, teléfonos móviles, vajilla y cualquier tipo de superficie textil o plástica.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 194*32*26 mm
Material	Carcasa: ABS Tubo de lámpara: cuarzo
Tamaño del tubo de la lámpara	100 mm
Longitud de onda de la lámpara	253,7 nm (sin ozono)
Vida útil de la lámpara UV	8000 horas
Consumo	1W
Fuente de alimentación	2 pilas AAA de 3 V
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	190*26*25 mm
Peso neto	0,05 kilogramos
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	194*32*26 mm
Peso bruto	0,06 kilogramos

Aplicaciones

Barra de desinfección UV portátil de 253,7 nm (sin ozono): la compra se decide principalmente por material: carcasa: tubo de lámpara: cuarzo y tamaño del tubo de la lámpara: 100mm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificación requerida es material: carcasa: tubo de lámpara: cuarzo.

Adecuado cuando la especificación requerida es tamaño del tubo de la lámpara: 100mm.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Adecuado cuando la especificacion requerida es longitud de onda de la lámpara: 253,7 nm (sin ozono).

Criterios de compatibilidad

Verifique material: carcasa: abstubo de lámpara: cuarzo antes de confirmar la compra.

Verifique tamaño del tubo de la lámpara: 100mm antes de confirmar la compra.

Verifique longitud de onda de la lámpara: 253,7 nm (sin ozono) antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si material: carcasa: abstubo de lámpara: cuarzo y tamaño del tubo de la lámpara: 100mm coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)