



Esterilizador de inducción inteligente capacidad 100 ml

Código: B2-01-010257

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

Esterilizador inteligente de introducción con sensor infrarrojo y función de doble pulverización, que dispensa líquido sin contacto. Para su uso, añada menos del 75 % de alcohol (volumen 4/5) y la distancia de detección sea de 0 a 12 cm. La concentración de alcohol debe ser inferior al 75 % y el volumen del líquido añadido no debe superar los 4/5 del volumen total. Mantener alejado del calor y del fuego. Apto para la desinfección de manos y artículos.

Características

- 1. Desinfección y esterilización con alcohol, segura y confiable.
- 2. Libre, más seguro.
- 3. Sensor infrarrojo de actualización inteligente.
- 4. Respuesta extremadamente rápida, solo extienda la mano y rocíe.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 110*95*75 mm
Material de la carcasa	ABS + PC + PP
Distancia de inducción	1~12 cm
Capacidad del tanque de agua	100 ml
Capacidad de pulverización	40~60 ml/h
Capacidad de la batería	1200 mAh
Voltaje de entrada	5 V
Corriente de entrada	1A
Tipo de interfaz	Tipo C
Consumo	2W
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	102*87*67 mm
Peso neto	0,196 kilogramos
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	110*95*75 mm
Peso bruto	0,26 kilogramos

Aplicaciones

Esterilizador de induccion inteligente de 100ml, 1200mAh y 40~60ml/hora: la compra se decide principalmente por material de la carcasa: abs + pc + pp y distancia de inducción: 1~12cm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es material de la carcasa: abs + pc + pp.

Adecuado cuando la especificacion requerida es distancia de inducción: 1~12cm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es capacidad del tanque de agua: 100ml.

Criterios de compatibilidad

Verifique material de la carcasa: abs + pc + pp antes de confirmar la compra.

Verifique distancia de inducción: 1~12cm antes de confirmar la compra.

Verifique capacidad del tanque de agua: 100ml antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si material de la carcasa: abs + pc + pp y distancia de inducción: 1~12cm coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)