



Lavadora automática de jaulas para animales

Código: B2-01-010259

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Different batches and the same batch cleaning point cleaning effect is the same.

Características

1. Realize the traceability management of cleaning data.
2. 7 inch color LCD touch screen, easy to operate.
3. Equipped with preheating water tank to reduce water heating preparation time.
4. The fast cleaning program can be cleaned once in 4~6 minutes to meet the fast cleaning.
5. Up to 40 mouse IVC cages can be cleaned at a time.
6. Through automatic program control of cleaning process and monitoring of key parameters, to achieve automated and standardized cleaning.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	1	2
Capacidad (L)	1500 L	1500 L
Volumen de limpieza	Hasta 40 jaulas IVC para ratones pueden limpiarse	Hasta 40 jaulas IVC para ratones pueden limpiarse
Modo de apertura	Automático	Automático
Sistema de control	PLC/Siemens	PLC/Siemens
Pantalla táctil	7 pulgadas	7 pulgadas
Tiempo de limpieza	El programa de limpieza rápida permite una limpieza en 4~6 minutos	El programa de limpieza rápida permite una limpieza en 4~6 minutos
Temperatura de limpieza	□60°C (Ajustable)	□60°C (Ajustable)
Temperatura de enjuague	□82°C (Ajustable)	□82°C (Ajustable)
Temperatura de secado	TA~120°C (Opcional)	TA~120°C (Opcional)
Método de calentamiento	Calentamiento eléctrico	Calentamiento por vapor
Fuente de vapor	—	Presión: 0,3~0,5 MPa, Caudal: 50 kg/h
Fuente de agua	Agua ablandada: Presión: 0,2~0,5 Mpa, Caudal: 25 L/min	Agua ablandada: Presión: 0,2~0,5 MPa, Caudal: 25 L/min

Especificación	1	2
Fuente de aire comprimido	Presión: 0,5~0,7 Mpa, Caudal: 100 L/min	Presión: 0,5~0,7 MPa, Caudal: 100 L/min
Consumo	34 kW	34KW
Alimentación eléctrica	CA 380 V, 50 Hz	CA 380, 50 Hz
Alimentación eléctrica (opcional)	CA 220 V, 60 Hz (trifásico); 380 V, 60 Hz	CA 220 V, 60 Hz (trifásica); 380 V, 60 Hz
Dimensiones externas (AnxPrxAl)	2140*925*1950 mm	2140*925*1950 mm
Peso neto	420 kg	420 kg
Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl)	2250*1050*2160 mm	2250*1050*2160 mm
Peso bruto	500 kg	500 kg

Aplicaciones

Lavadora automatica de jaulas para animales: seleccione por metodo de calentamiento.

Que cambia entre alternativas

Calefaccion electrica: Para instalacion con alimentacion electrica y sin requerir fuente de vapor.

Calefaccion por vapor: Para instalacion con fuente de vapor de 0,3-0,5 MPa y caudal de 50 kg/h.

Cómo elegir rápido

Ambas alternativas mantienen capacidad 1500 L, limpieza de hasta 40 jaulas IVC y apertura automatica; confirme metodo de calentamiento e infraestructura disponible.

Recomendación de compra

Cotice la alternativa que coincida con el criterio tecnico principal; si la fuente no distingue mas diferencias utiles, confirme compatibilidad antes de compra.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)