



Robot de desinfección por atomización 0,3-0,8 m/s

Código: B2-01-010262

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

El robot desinfectante purifica el aire eficazmente atomizando rápidamente el desinfectante y rociando automáticamente la zona a desinfectar. Puede utilizarse ampliamente en hospitales, aeropuertos, edificios de oficinas, centros comerciales, escuelas, fábricas y otros lugares públicos.

Características

- 1. Desinfección integral: desinfección de 360° sin puntos muertos, tasa de eliminación del 99,99%.
- 2. Gran capacidad: depósito de agua de gran capacidad de 16 litros. Recorrer 1000 m³ solo lleva 15 minutos.
- 3. Carga automática: Recarga automática en caso de bajo nivel de agua o baja potencia, sin necesidad de personal de servicio.
- 4. Planificación de ruta: Desinfección automática de ruta, evitación inteligente de obstáculos de alta sensibilidad.
- 5. Control inteligente: Control remoto de tareas dentro de un período definido.

Especificaciones técnicas

Especificación	≥4,0 m mm · pack 660*700*1150 mm
Capacidad de desinfección	16 litros
Eficiencia de atomización	Caudal regulable en varias velocidades, hasta 3000 ml/h (ajustable a distancia).
Diámetro de pulverización	≥4,0 m
Desinfectante	Ácido hipocloroso, peróxido de cloro, dióxido de cloro, etc.
Eficiencia de desinfección	≥1000 m ² /15 min
Método de pulverización	Pulverización en cuatro direcciones (Estándar)
Método de desinfección	Ultrasónico atomización
Partícula atomizada	≤10 μm
Velocidad de movimiento	0,3~0,8 m/s (ajustable)
Capacidad para superar obstáculos	20 mm
Capacidad de calificación	9°
Ancho del canal de conducción	Ancho mínimo ≥ 700 mm
Batería	Batería de litio de 15 Ah y 24 V.
Resistencia	De 3 a 6 horas (dependiendo del modo)

Especificación	≥4,0 m mm · pack 660*700*1150 mm
Fuente de alimentación	CA 100~240V, 50/60Hz, 145W
Dimensiones generales (ancho x profundidad x alto)	530*480*1230 mm
Peso neto	55 kg
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	660*700*1150 mm
Peso bruto	63 kg

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)