



Autoclave de sobremesa Clase B 45-80 L

45L

Autoclave de sobremesa clase B; Capacidad: 45L; Puerta: Automática; Pantalla: LCD táctil de 5 pulgadas; Temperatura de trabajo: 105~134°C; Presión de trabajo: 0.23Mpa; Cámara: $\phi 316 \times 621$ mm; Altitud de uso: ≤ 2000 m; Alimentación de la configuración: AC220V, 50/60Hz

Código: B2-01-010275.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	45L B2-01-010275.1
Capacidad	45L
Puerta	Automática
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas
Presión de diseño	-0.1/0.3MPa
Presión de trabajo	0.23Mpa
Temperatura máxima de diseño	150°C
Temperatura de trabajo	105~134°C
Precisión de temperatura	0.1°C
Tiempo de esterilización	1~99min
Tiempo de secado	1~99min
Capacidad del tanque de agua	14L
Sistema de vacío	Bomba de agua de alta presión combinada con un eyector para la extracción de vacío, según el principio de Venturi.
Material de la cámara	Acero inoxidable S30408
Dimensiones de la cámara	$\phi 316 \times 621$ mm
Altitud	≤ 2000 m; personalizable @ 2000~3000m
Soporte	1 soporte con 3 bandejas
Accesorios estándar	Bandeja de acero inoxidable, USB, impresora, sensor móvil
Consumo	5.8KW
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz (estándar); AC110V, 50/60Hz(opcional) Método de conexión: interruptor automático
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	610*1020*610mm
Peso neto	128kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	750*1200*880 mm
Peso bruto	165kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)