



Esterilizador de aire UV de pie

Código: B2-01-010286

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Características

- * Gran pantalla LCD.
- * Función de sincronización del uso acumulativo de la lámpara UV.
- * Tres modos de operación: Automático, Artificial, Temporización.
- * Lámpara UV tipo U de alto brillo, larga vida, sin ozono, incorporada.
- * Control de microordenador de un solo chip, estable y fiable.
- * Operación del panel táctil, conveniente para la interacción hombre-máquina.
- * El dispositivo receptor de súper infrarrojos puede realizar un control remoto de larga distancia y una fácil operación en cualquier ángulo de 45 grados. Se coloca un control remoto oculto incorporado para evitar que se pierda el control remoto.
- * Detecta y muestra automáticamente la calidad del aire interior. Cuando el índice de contaminación del aire supera el estándar, se iniciará y purificará automáticamente.
- * Adopte la estructura de la entrada de aire inferior y la salida de aire superior. El ventilador silencioso hace circular el aire para evitar que el aire frío sople directamente al usuario.
- * La placa de espejo de alta calidad se utiliza para mejorar la intensidad de la radiación de la lámpara ultravioleta y mejorar la eficiencia de esterilización.
- * Función de alarma de falla automática: tubo de lámpara UV, motor, ion negativo, plasma y O₃.
- * Dentro de las 24 horas, se pueden configurar cuatro períodos de desinfección y se puede proporcionar la función de memoria.
- * Detecta y muestra automáticamente la temperatura y la humedad del espacio de desinfección en tiempo real.
- * Modelo

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	80 KPa~106KPa - ≥1200m ³ / hora - ≤55dB
aire circulante	≥1200m ³ / hora
Ruido	≤55dB
Residuo de O ₃	≤0,007 mg/m ³
Habitación aplicable	≤120m ³
Fuga ultravioleta	≤1 μw/cm ²

Especificación	80 KPa~106KPa - ≥1200m 3 / hora - ≤55dB
Humedad	≤80%
Presión atmosférica	80 KPa~106KPa
Consumo	≤400W
Fuente de alimentación	220 V CA, 50 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional)
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm	5 32 *3 3 0*16 91
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm	62 0 *4 3 0*18 45
Peso bruto (kg)	59.5
Otras funciones	Generador Ozorte: 10g/h, filtro medio

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)