



Carro de desinfeccion UV 700 mm H tipo tubo de lámpara

Código: B2-01-010289

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

El carro de desinfección UV es un equipo móvil inteligente de desinfección. En la desinfección de aire y superficies, la luz ultravioleta es ampliamente utilizada. Permite desinfección de 360 grados en el recinto y el brazo de la lámpara se ajusta entre 0 y 180 grados para maximizar la desinfección de bacterias.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 221*221*760 mm
Espacio aplicable	≥30 m 3
Vida útil de la lámpara UV	≤8000 horas
Longitud de onda UV	253,7 nm
Longitud del tubo de la lámpara	530 mm
Tubo de lámpara con ángulo ajustable	0~180°
Iluminación	≥200 μW/cm 2
Temporizador de perilla	Duración de 20, 40, 60, 80, 100 y 120 minutos
Teleconmutador (opcional)	Distancia del control remoto: 220V ≤30 metros 110 V ≤10 metros puede atravesar la pared, interruptor controlable
Potencia del tubo de luz	65W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (Estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (Opcional)
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	200*200*674 mm
Peso neto	2,55 kg
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	221*221*760 mm
Peso bruto	3,5 kg

Aplicaciones

Carro de desinfeccion UV: la compra se decide principalmente por longitud de onda ultravioleta: 253,7 nm y ángulo ajustable del tubo de la lámpara: 0-180°.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es longitud de onda ultravioleta: 253,7 nm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es ángulo ajustable del tubo de la lámpara: 0-180°.

Adecuado cuando la especificacion requerida es fuerza de tubo de luz: 120w.

Criterios de compatibilidad

Verifique longitud de onda ultravioleta: 253,7 nm antes de confirmar la compra.

Verifique ángulo ajustable del tubo de la lámpara: 0-180° antes de confirmar la compra.

Verifique fuerza de tubo de luz: 120w antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si longitud de onda ultravioleta: 253,7 nm y ángulo ajustable del tubo de la lámpara: 0-180° coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)