



Bolsa de esterilizacion UV LED portatil

Código: B2-01-010294

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Características

- Se utiliza principalmente para la esterilización doméstica y la purificación ambiental. Puede esterilizar juguetes, chupetes, biberones, ropa de bebé, teléfonos móviles, teclados de mouse y cosméticos para niños.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 8 piezas/cartón
Consumo	8W
Perlas de lámpara LED	12 piezas
Tamaño de la lámpara	250*200*160mm
Longitud de onda de la lámpara	253,7nm
Interfaz de alimentación	USB
Tiempo de esterilización	3 minutos
Material	Exterior: PU; Tubo de luz: placa de guía LED
Tamaño de la caja de color interior (An. x Pr. x Al.)	265*220*180mm
Peso neto	0,48 kg
Detalles del paquete	8 piezas/cartón
Tamaño del paquete	265*220*180mm (1 caja) 565*450*370mm(1 caja)
Peso bruto	0,92 kg (1 caja) 7,75 kg (1 caja de cartón)

Aplicaciones

Bolsa de esterilizacion UV LED portatil de 253,7 nm: la compra se decide principalmente por perlas de lámpara led: 12 piezas y tamaño de la lámpara: 250*200*160mm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es perlas de lámpara led: 12 piezas.

Adecuado cuando la especificacion requerida es tamaño de la lámpara: 250*200*160mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es longitud de onda de la lámpara: 253,7 nm.

Criterios de compatibilidad

Verifique perlas de lámpara led: 12 piezas antes de confirmar la compra.

Verifique tamaño de la lámpara: 250*200*160mm antes de confirmar la compra.

Verifique longitud de onda de la lámpara: 253,7 nm antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si perlas de lámpara led: 12 piezas y tamaño de la lámpara: 250*200*160mm coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)