



Ethylene Oxide (EO) Sterilizer, 135 L / 225 L

Código: B2-01-010295

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Sistema de trabajo con presión negativa para controlar el desbordamiento de gas EO durante todo el proceso de operación, incluso si existe fuga y entrada de aire exterior a la cavidad.

Funciones automáticas de monitoreo de seguridad con seguimiento en tiempo real de los cambios de presión en la cámara de esterilización.

Ventilación efectiva para reducir residuos mediante sistema automático de ventilación por escape pulsante, orientado a minimizar los residuos de óxido de etileno.

Interbloqueo de seguridad en la puerta: durante la operación no es posible abrirla.

Dos opciones de temperatura: 55 °C para alta temperatura y 37 °C para baja temperatura.

Sistema de control de humidificación con sensor de humedad integrado para monitoreo en tiempo real.

Función de memoria ante corte de energía.

Puerta de elevación eléctrica.

Especificaciones técnicas

Compara cada variante usando la misma tabla técnica validada.

Especificación	135 L	225 L
Tamaño de la cámara (An. x Pr. x Al.) mm	750*450*400	1250*450*400
Dimensión total (ancho x profundidad x alto) mm	950*860*1730	1450*860*1730
Volumen de la cámara (L)	135	225
Consumo	3; 5kW	4; 5kW
Fuente de alimentación	110 / 220 V CA ± 10 %; 50 / 60 Hz	110 / 220 V CA ± 10 %; 50 / 60 Hz
accesorios estandar	Cesta de acero inoxidable*2 unidades; bidón de gas EO*3 unidades; impresora	Cesta de acero inoxidable*2 unidades; bidón de gas EO*3 unidades; impresora
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm	1100*950*1950 (Cuerpo principal) 1000*650*550(Accesorios)	1650*1000*2050 (Cuerpo principal) 1550*500*530(Accesorios)
Peso neto / kg)	300	400
Peso bruto (kg)	350	450

Aplicaciones

Esterilizador de óxido de etileno 135 L / 225 L: elija la variante comparando Dimensión total (ancho x profundidad x alto) mm, Tamaño de la cámara (An. x Pr. x Al.) mm y Volumen de la cámara (L).

Que cambia entre variantes

Configuración 1: Dimensión total (ancho x profundidad x alto) mm: 950*860*1730; Tamaño de la cámara (An. x Pr. x Al.) mm: 750*450*400; Volumen de la cámara (L): 135.

Configuración 2: Dimensión total (ancho x profundidad x alto) mm: 1450*860*1730; Tamaño de la cámara (An. x Pr. x Al.) mm: 1250*450*400; Volumen de la cámara (L): 225.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuración si necesita dimensión total (ancho x profundidad x alto) mm: 950*860*1730 y tamaño de la cámara (an. x pr. x al.) mm: 750*450*400.

Use esta configuración si necesita dimensión total (ancho x profundidad x alto) mm: 1450*860*1730 y tamaño de la cámara (an. x pr. x al.) mm: 1250*450*400.

Cómo elegir rápido

Revise primero Dimensión total (ancho x profundidad x alto) mm, Tamaño de la cámara (An. x Pr. x Al.) mm y Volumen de la cámara (L); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la configuración que cubra Dimensión total (ancho x profundidad x alto) mm, Tamaño de la cámara (An. x Pr. x Al.) mm y Volumen de la cámara (L).

Componentes y Accesorios

Componentes y accesorios

Incluidos con el equipo: 2 cestas de acero inoxidable, 3 bidones de gas EO e impresora.

Opcionales, en ficha aparte: cartuchos de gas EO 100 g y 170 g, y carros elevadores 100 kg y 150 kg.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.





Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)