



Incubadora de moho 80-400 L

Código: B2-01-010318

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

LCD display.

Características

1. The refrigeration adopts a new fluorine-free design to ensure green and environmental protection.
2. With parameter memory function, the call will automatically resume operation.
3. The inner box is designed with a circular arc structure, which is easy to clean.
4. Pullable movable shelves with adjustable spacing.
5. The inner box is equipped with a fan to form a micro air circulation to improve the temperature uniformity in the box.
6. Outer box material: cold-rolled steel plate sprayed on the surface; internal material: SUS304 stainless steel plate.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	80 L - modelo 1	100 L - modelo 2	150L - modelo 3	200L - modelo 4	250 L - R290, 100 g - modelo 5	300 L - 50±90 %HR - 1 %HR - modelo 6	400 L - modelo 7
Capacidad	80 L	100 L	150L	200L	250 L	300 L	400 L
Sensor de temperatura	PT100	PT100	PT100	PT100	PT100	PT100	PT100
Rango de temperatura	0~65℃	0~65℃	0~65℃	0~65℃	0~65℃	0~65℃	0~65℃
Fluctuación de temperatura	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃
Uniformidad de temperatura	±2℃	±2℃	±2℃	±2℃	±2℃	±2℃	±2℃
Precisión de temperatura	0,1℃	0,1℃	0,1℃	0,1℃	0,1℃	0,1℃	0,1℃
Rango de tiempo (min/h)	0~9999	0~9999	0~9999	0~9999	0~9999	0~9999	0~9999
Rango de humedad	50~90%RH	50~90 %RH	50~90%RH	50~90%RH	50~90%RH	50~90 %HR	50~90 %RH
Exactitud de control de humedad	1%RH	1 %RH	1%RH	1%RH	1%RH	1 %HR	1 %RH
Fluctuación de control de humedad	±5~±8%RH	±5~±8 %RH	±5~±8%RH	±5~±8%RH	±5~±8%RH	±5~±8 %HR	±5~±8 %RH
Refrigerante	R290, 80 g	R290, 80 g	R290, 80g	R290, 80g	R290, 100 g	R290, 120 g	R290, 120 g

Especificación	80 L - modelo 1	100 L - modelo 2	150L - modelo 3	200L - modelo 4	250 L - R290, 100 g - modelo 5	300 L - 50%HR - 1 %HR - modelo 6	400 L - modelo 7
Método de esterilización	lámpara de esterilización UV (configuración programada)	Lámpara de esterilización UV (programación horaria)	Lámpara de esterilización UV (programación horaria)	Lámpara de esterilización UV (configuración por horario)	lámpara de esterilización UV (configuración por programación horaria)	Lámpara de esterilización UV (programación horaria)	Lámpara de esterilización UV (configuración por horario)
Fuente de alimentación	AC 220 V, 50 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional)	CA 220V, 50Hz (Estándar); 110V, 60Hz (Opcional)	CA 220V, 50Hz (Estándar); 110V, 60Hz (Opcional)	CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional)
Consumo	1200 W	1200 W	1200W	1300W	1300 W	1500 W	1500 W
Bandejas	2	2	2	2	2	2	2
Accesorios estándar	lámpara de esterilización UV, bandeja, RS485, conector BOD	Lámpara de esterilización UV, estante, RS485, toma BOD	Lámpara de esterilización UV, estante, RS485, conector BOD	Lámpara de esterilización UV, bandeja, RS485, tomacorriente BOD	lámpara de esterilización UV, estante, RS485, toma BOD	Lámpara de esterilización UV, estante, RS485, toma BOD	Lámpara de esterilización UV, estante, RS485, toma BOD
Accesorios opcionales	impresora, bandeja, bomba sumergible pequeña, interfaz USB	Impresora, estante, bomba sumergible pequeña, interfaz USB	Impresora, estante, bomba sumergible pequeña, interfaz USB	Impresora, bandeja, bomba sumergible pequeña, interfaz USB	impresora, estante, bomba sumergible pequeña, interfaz USB	Impresora, estante, bomba sumergible pequeña, interfaz USB	Impresora, estante, bomba sumergible pequeña, interfaz USB
Dimensiones internas (AxFxH)	400*370 *560 mm	400×370×680 mm	450*420*850m m	450*450 *1000mm	480×490×1070 mm	520*500*1170 mm	580*540*1270 mm
Dimensiones externas (AxFxH)	540*580 *1110 mm	540×580×1230 mm	590*630*1390m m	590*660 *1540mm	620×700×1610 mm	660*700*1710 mm	720*760*1810 mm
Dimensiones del embalaje (AxFxH)	680*730 *1290 mm	680×730×1410 mm	730*770*1570m m	730*800 *1720mm	760×850×1790 mm	800*850*1890 mm	860*900*1990 mm
Peso neto	70 kg	75 kg	95kg	100kg	110 kg	120 kg	140 kg
Peso bruto	95 kg	100 kg	125kg	132,5kg	140 kg	155 kg	175 kg

Aplicaciones

400 80400 100 C: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-010318.1: Capacidad: 80 litros.

B2-01-010318.2: Capacidad: 100 litros.

B2-01-010318.4: Capacidad: 200 litros.

B2-01-010318.7: Capacidad: 400 litros.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 80 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 100 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 200 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 400 litros.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)