



Incubadora de calor seco 80-160 L

Código: B2-01-010327

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

IR infrared sensor, using dual-channel dual-filter infrared technology.

Características

1. The inner tank is designed with semicircular corners and the surface is made of 304 mirror finish stainless steel.
2. Adopt double heating module, six side heating.
3. The cavity is uniformly heated by silicone rubber heating wire heater with aluminum foil-wrapped, offering rapid temperature rise and good uniformity.
4. Equipped with leakage current and over-voltage protectors. Features over-temperature, under-temperature, over-concentration and under-concentration alarms.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	80 L - Serie de calor seco, chaqueta de aire - 2 uds., ajustables - modelo 1	160 L - Serie de calor seco, cámara de aire - 2 unidades, regulables - modelo 2
Tipo	Serie de calor seco, chaqueta de aire	Serie de calor seco, cámara de aire
Tipo de esterilización	Esterilización por calor seco a 180°C	Esterilización por calor seco a 180°C
Capacidad	80 L	160 L
Sensor de temperatura	PT100	PT100
Rango de temperatura	TA+5~60°C	TA+5~60°C
Fluctuación de temperatura	±0,3°C(@37°C)	±0,3°C(@37°C)
Uniformidad de temperatura	±0,5°C(@37°C)	±0,5°C(@37°C)
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1°C
Rango de temporización	0~999 h o continuo	0~999 h o continuo
Pantalla	Pantalla táctil de 7 pulgadas	Pantalla táctil de 7 pulgadas
Control de CO2	Sensor infrarrojo IR con certificado de calibración	Sensor infrarrojo IR con certificado de calibración
Rango de CO2	0~20 vol%	0~20 vol%
Uniformidad de CO2	0,2 vol%	0,2 vol%

Especificación	80 L - Serie de calor seco, chaqueta de aire - 2 uds., ajustables - modelo 1	160 L - Serie de calor seco, cámara de aire - 2 unidades, regulables - modelo 2
Resolución de control de CO2	0,1 vol%	0,1 vol%
Temperatura y humedad ambiente	Temperatura ambiente: 5~30°C (Recomendación: 25±2°C) Humedad ambiente: ≤80%	Temperatura ambiente: 5~30°C (Recomendación: 25±2°C) Humedad ambiente: ≤80%
Filtro	Filtro de gas CO2	Filtro de gas CO2
Alimentación eléctrica	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: 110 V, 50/60 Hz (transformador externo) Método de cableado: enchufe	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: 110 V, 50/60 Hz (transformador externo) Método de conexión: enchufe
Consumo	650 W (durante cultivo) 1900 W (durante esterilización por calor seco)	700 W (durante cultivo) 1950 W (durante esterilización por calor seco)
Bandejas	2 uds., ajustables	2 unidades, regulables
Accesorios estándar	Bandejas, interfaz USB, válvula de alivio de CO2, tanque de agua, filtro de gas CO2	Estantes, interfaz USB, válvula de alivio de CO2, tanque de agua, filtro de gas CO2
Accesorio opcional	Conector de tres vías	Conector de tres vías
Dimensiones internas (A×P×H)	400*352*576 mm	460*551*646 mm
Dimensiones externas (A×P×H)	620*596*1007 mm	710*786*1107 mm
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	720*720*1140 mm	810*900*1255 mm
Peso neto	90 kg	110 kg
Peso bruto	110 kg	135 kg

Aplicaciones

160L 80160 L 100 C: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-010327.1: Capacidad: 80 litros.

B2-01-010327.2: Capacidad: 160 litros.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 80 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 160 litros.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Selecione la alternativa que cubra Capacidad.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)