



Cámara de prueba de emisión de formaldehído temperatura 15-40 °C

Código: B2-01-010346

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

B2-01-010346 es adecuado para la determinación de la emisión de formaldehído de varios paneles a base de madera, pisos de madera compuesta y materiales de decoración de interiores como alfombras, almohadillas para alfombras y adhesivos para alfombras, y puede usarse para la detección de otros volátiles dañinos gases. El ambiente del clima interior se simula de manera realista y los resultados de detección están más cerca del ambiente real, por lo que son reales y confiables.

Características

- * Alarma de sobrettemperatura, alarma de sobrettemperatura de punto de rocío, alarma de bajo nivel de agua.
- * La curva en tiempo real, la temperatura del sistema, la humedad y la temperatura del punto de rocío se pueden ver en la pantalla.
- * Controlador de temperatura y humedad, pantalla táctil y módulo de control PLC, control automático por microordenador.
- * La estructura de la caja adopta un diseño de chaqueta.
- * Función de protección de apagado.
- * Parámetro técnico

Especificaciones técnicas

Especificación	40~ 80%HR - 0.1~2m/s - 10±5Pa
Rango de temperatura	15~40°C
Precisión de temperatura	±0.5°C
Rango de humedad	40~ 80%HR
Precisión de humedad	±3%HR
Rango de tasa de intercambio de aire	0,2~2m3/h(tasa de cambio de aire 0,2~2 veces/h)
Precisión de la tasa de intercambio de aire	Tasa de ventilación±1%
Rango del flujo de aire	0.1~2m/s
Precisión de la tasa de aire	≤0,05 m/s
Tamaño de la cámara de prueba	1±0.02m3
Tamaño interno	800*1000*1150mm
Presión	10±5Pa
Sellando	Bajo presión relativa de 1KPa, tasa de fuga ≤1* m3/min

Especificación	40~ 80%HR - 0.1~2m/s - 10±5Pa
Caja de temperatura constante	Tablero aislante y de poliuretano Pared exterior: placa de acero, rociado blanco Pared interior: placa de acero inoxidable 304
Concentraciones de fondo	Formaldehído <0,006 mg/m3 TVOC<0,05 mg/m3 COV único <0,005 mg/m3
Consumo	Potencia de arranque≤4kw Potencia corriente 2kw
Fuente de alimentación	Estándar: 220V 50/60Hz Opcional: 110V 50/60Hz
Tamaño externo	1750*1150*1860mm
Peso neto	450kg

Aplicaciones

Camara de prueba de emision de formaldehido de 0,2~2m3/h(tasa de cambio de aire 0,2~2 veces/h), 15~40°C y 40~80% HR: la compra se decide principalmente por rango de temperatura: 15~40°C y precisión de temperatura: ±0.5°C.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de temperatura: 15~40°C.

Adecuado cuando la especificacion requerida es precisión de temperatura: ±0.5°C.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de humedad: 40~ 80%hr.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de temperatura: 15~40°C antes de confirmar la compra.

Verifique precisión de temperatura: ±0.5°C antes de confirmar la compra.

Verifique rango de humedad: 40~ 80%hr antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de temperatura: 15~40°C y precisión de temperatura: ±0.5°C coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)