



Centrífuga refrigerada de sobremesa de alta velocidad 4 x 100 ml velocidad 16500 rpm

Código: B2-01-010376

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- Las referencias marcadas corresponden a tubos de fondo redondo; las referencias con marca triangular corresponden a tubos de fondo puntiagudo.

Tamaño del paquete(W*D*H)mm: 440*900*530

peso bruto(kg): 73

Rotores disponibles para cotizar

La centrífuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad máxima y FCR.

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R01	Rotor angular	16500	18400	12*1,5/2,0 ml	Φ10*42
R02	Rotor angular	15000	21380	24*1,5/2,0 ml	Φ10*42
R03	Rotor angular	13000	19080	48 * 0,5 ml	Φ8*32
R04	Rotor angular	13000	19270	32*1,5/2,0 ml	Φ10*42
R05	Rotor angular	12000	10100	12*5 ml	Φ13*53
R06	Rotor angular	12500	16060	12*10ml	Φ16*85
R07	Rotor angular	12000	15130	6*50ml(●)	Φ29*106
R08	Rotor angular	12000	15130	6*50ml(▲)	Φ29*116
R09	Rotor angular	10000	10620	4 x 100 ml	Φ38*119
R10	Rotor angular	12000	15370	8*15ml(▲)	Φ17*121
R11	Microplaca	4000	2000	2*2*48 pozos	Microplaca
R12	Rotor angular	13000	16200	PCR de 6*8*0,2 ml	/

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 440*900*530
Velocidad máxima	16500 rpm
RCF máx.	21380×g
Capacidad máxima	4 x 100 ml
Motor	Motor de conversión de frecuencia de CA
Velocidad y precisión	±30 rpm
Rango de tiempo	Tiempo de centrifugación: 1 min □ 99 min 59 s Centrifuga continua: Mantener
Rango de temperatura	-20°C □ +40°C
Precisión de la temperatura	±1,0 °C
Fuente de alimentación	AC220±22V 50/60Hz (Estándar); AC110V 60Hz (Opcional)
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) mm	350*662*367
Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm	440*900*530
Peso neto (kg)	50
Peso bruto (kg)	73
Rotores N.º 1	Rotor angular
Rotores N.º 2	15000
Rotores N.º 3	13000
Rotores N.º 4	13000
Rotores N.º 5	12000
Rotores N.º 6	12500
Rotores N.º 7	12000
Rotores N.º 8	12000
Rotores N.º 9	10000
Rotores N.º 10	12000
Rotores N.º 11	Microplaca
Rotores N.º 12	Rotor angular

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)