



Centrifuga de sobremesa de alta velocidad

Código: B2-01-010382

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

La B2-01-010382 es una centrifuga de sobremesa de alta velocidad, de uso común en la investigación a nivel microscópico, incluyendo estudios de virus y ADN, y es un instrumento básico esencial para la separación y preparación en diversos departamentos e instituciones.

Características

- 1. Control mediante microprocesador integrado, visualización en tiempo real de la velocidad, el tiempo y el valor RCF.
- 2. Diez velocidades de elevación para elegir, y la velocidad se puede ajustar dentro de un rango determinado durante el funcionamiento.
- 3. Pantalla LCD que muestra en tiempo real todos los parámetros de funcionamiento.
- 4. Protección múltiple contra exceso de velocidad y desequilibrio.
- 5. Función de memoria del programa: guarda automáticamente la configuración de la última ejecución y restaura los parámetros establecidos antes del apagado al encender el equipo.

Tamano del paquete (W*D*H): 550*410*340mm

peso bruto: 27kg

Rotores disponibles para cotizar

La centrifuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad maxima y FCR.

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R01	Rotor angular	30 * 0,5 ml	13000	18510	/
R02	Rotor angular	12*1,5/2 ml	20500	29200	12*0,5 ml, 12*0,2 ml
R03	Rotor angular	24*1,5/2 ml	16000	23400	24*0,5 ml, 24*0,2 ml
R04	Rotor angular	30*1,5/2 ml	13500	19340	30 * 0,5 ml, 30*0,2 ml
R05	Rotor angular	48*1,5/2 ml	13000	17930	48 * 0,5 ml, 48*0,2 ml
R06	Rotor angular	12*10ml	14000	19760	/

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R07	Rotor angular	6*50ml	13000	18840	/
R08		6*50ml(▲)	13000	18840	/

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 550*410*340 mm
Velocidad máxima	20500 rpm
RCF máximo	29200×g
Capacidad máxima	12*10ml
Velocidad y precisión	±1% o ±20 rpm
Rango de tiempo	1s~999min
Ruido	≤65 dB
Consumo	600 W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (Transformador externo opcional)
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	490*350*280 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	550*410*340 mm
Peso neto	25 kg
Peso bruto	27 kg

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)