



Centrifuga de sobremesa baja velocidad 8 x 20 ml, 4000 rpm, +/- 20 rpm

Código: B2-01-010408

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La centrífuga B2-01-010408 es una centrífuga de sobremesa de baja velocidad. Es adecuada para la separación de muestras de sangre en laboratorios clínicos, laboratorios de estética, clínicas dentales, etc.

Características

- 1. Con programa CGF específico.
- 2. De tamaño pequeño, seguro y fiable, fácil de usar.
- 3. El cuerpo está fabricado con material plástico de alta calidad y cuenta con protección a prueba de explosiones.
- 4. 10 tipos de velocidad de elevación para elegir, la velocidad de elevación es rápida.
- 5. Motor de CC sin escobillas, funcionamiento estable, poca vibración, bajo nivel de ruido.
- 6. Diseño de programación mediante botones, visualización en tiempo real de los parámetros de funcionamiento, operación más intuitiva.
- 7. Permite ajustar la velocidad centrífuga, el tiempo, la velocidad de subida y bajada, y comprobar la fuerza centrífuga en cualquier momento.
- 8. Funcionamiento ultrabajo, control por microcomputadora, interfaz inteligente, visualización de fallas, cubierta de puerta, protección contra exceso de velocidad y otras funciones de protección automática.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	4000 rpm - 8*20ml - ±20 rpm
Velocidad máxima	4000 rpm
RCF máx.	1880×g
Capacidad máxima	8*20ml
Velocidad y precisión	±20 rpm
Rango de tiempo	1s~99min
Fuente de alimentación	CA 110~220V, 50/60Hz
Consumo	65W
Ruido	≤55 dB(A)

Especificación	4000 rpm - 8*20ml - ± 20 rpm
Dimensiones externas (largo*ancho*alto)	317*275*210 mm
Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto)	3 7 0*3 1 0* 25 0 mm
Peso neto/bruto	6 kg/8,5 kg

Aplicaciones

Centrífuga de sobremesa de baja velocidad de 8*20 ml: la compra se decide principalmente por velocidad máxima: 4000 rpm y rcf máx.: 1880×g.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es velocidad máxima: 4000 rpm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rcf máx.: 1880×g.

Adecuado cuando la especificacion requerida es capacidad máxima: 8*20 ml.

Criterios de compatibilidad

Verifique velocidad máxima: 4000 rpm antes de confirmar la compra.

Verifique rcf máx.: 1880×g antes de confirmar la compra.

Verifique capacidad máxima: 8*20 ml antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si velocidad máxima: 4000 rpm y rcf máx.: 1880×g coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)