



Centrífuga refrigerada de alta velocidad 4 × 750 ml

Código: B2-01-010419

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- Pantalla LCD, que indica los parámetros de configuración y los parámetros reales al mismo tiempo.
- Motor sin escobillas: controlado por el SCM de la serie dsPIC30F de microchip e impulsado por el módulo de controlador de la serie FSBB30CH de FAIR CHILD.
- Seguridad: protección contra exceso de velocidad y temperatura, amortiguador de detección de desequilibrio para mantener el motor funcionando sin problemas.
- Silenciar la cerradura de la puerta del motor mecatrónico.
- Control de aceleración y desaceleración de 5,10 niveles.
- Más de 20 procedimientos seleccionables y modos de autodefinition libres.

Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm: 885*705*1195

Rotores disponibles para cotizar

La centrífuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad máxima y FCR.

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R01	12*1,5/2,0 ml	20600	29400	Rotor de ángulo	Rotor de ángulo
R02	4*750ml/4*500ml	4000	3500	Rotor de ángulo	Rotor de ángulo
R03	Adaptador disponible: 4*250/300ml,4*8*15ml, 4*12*10ml,4*3*50ml, 4*19*5ml (tubo de vacío)	4000	3580	Rotor de ángulo	Rotor de ángulo
R04	Adaptador disponible: 4*250/300ml,4*8*15ml, 4*12*10ml,4*3*50ml, 4*19*5ml (tubo de vacío)	4000	3580	Rotor de ángulo	Rotor de ángulo

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R05	Adaptador disponible: 4*250/300ml,4*8*15ml, 4*12*10ml,4*3*50ml, 4*19*5ml (tubo de vacío)	4000	3580	Rotor de ángulo	Rotor de ángulo
R06	24*1,5/2,0 ml	14000	18180	Rotor de ángulo	Rotor de ángulo
R07	12*5/10ml	14000	18800	Microplaca	Microplaca
R08	12*5/10ml	14000	18800	Microplaca	Microplaca

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	4*750ml - 20600 rpm - ±50rpm
máx. Capacidad	4*750ml
máx. Velocidad	20600 rpm
máx. FCR	29400xg
Rotor estándar	12*1,5/2,0 ml
Precisión de velocidad	±50rpm
Sistema de refrigeración	Sin CFC (R404a)
Temperatura. Distancia	- 20°C ~ 40°C
Temperatura. Precisión	±1°C
Sistema de Control y Conducido	Motor de frecuencia, microcontrol, controlador directo
Rango de tiempo	0 ~ 99h59min
Ruido	≤ 65dB
Identificar Rotor	Automático
Consumo	2.0KW
Fuente de alimentación	110/220 V CA, 50/60 Hz
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm	710*560*770mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm	885*705*1195
Peso neto/bruto (kg)	160/218

Aplicaciones

Centrifuga refrigerada de alta velocidad de 4*750ml, 0 ~ 99h59min y 20C ~ 40C: la compra se decide principalmente por 0 ~ 99h59min y 20c ~ 40c y uso previsto: centrifuga refrigerada de alta velocidad de 4*750ml, 0 ~ 99h59min y 20c ~ 40c.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es 0 ~ 99h59min y 20c ~ 40c.

Adecuado cuando la especificacion requerida es uso previsto: centrifuga refrigerada de alta velocidad de 4*750ml, 0 ~ 99h59min y 20c ~ 40c.

Criterios de compatibilidad



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Verifique 0 ~ 99h59min y 20c ~ 40c antes de confirmar la compra.

Verifique uso previsto: centrifuga refrigerada de alta velocidad de 4*750ml, 0 ~ 99h59min y 20c ~ 40c antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si 0 ~ 99h59min y 20c ~ 40c y uso previsto: centrifuga refrigerada de alta velocidad de 4*750ml, 0 ~ 99h59min y 20c ~ 40c coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)