



Centrífuga de citología capacidad 6 tarjetas 2170×g

Código: B2-01-010421

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

La centrífuga permite realizar simultáneamente la concentración celular (centrifugación) y la extensión de la suspensión celular. Esto reduce la pérdida y el daño celular, y concentra las células en un rango específico, lo que mejora la tasa de detección y ahorra tiempo de operación y lectura de la película.

Características

- 1. Motor de CC sin escobillas, control preciso mediante procesador de microcomputadora.
- 2. La pantalla LCD muestra los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
- 3. Cierre electrónico de puertas, protección contra exceso de velocidad y desequilibrio, fuselaje con estructura de acero de alta calidad.
- 4. Cubierta de puerta de acrílico transparente, muestra visual de su funcionamiento.
- 5. Cavidad interior de acero inoxidable, estructura de protección de doble capa.
- 6. Función de protección con alarma, protección contra exceso de velocidad y desequilibrio; seguro, fiable, práctico y rápido.
- 7. Reducción de vibraciones en dos etapas, efecto centrífugo para lograr el mejor resultado.
- 8. 10 tipos de velocidad de elevación para elegir, la velocidad de elevación es rápida.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	4000 rpm - 12 cartas - 1s~999min
Velocidad máxima	4000 rpm
RCF máx.	2170×g
Capacidad máxima	12 cartas
Rango de tiempo	1s~999min
Velocidad y precisión	±10 rpm
Ruido	≤55 dB
Consumo	200 W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (Transformador externo opcional)
Dimensiones externas (largo*ancho*alto)	480*358*270 mm
Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto)	54 0* 42 0* 34 0 mm

Especificación	4000 rpm - 12 cartas - 1s~999min
Peso neto	16 kg
Peso bruto	20 kg

Aplicaciones

Centrífuga, Rango 6 C; Velocidad 10-4000 rpm: la compra se decide principalmente por velocidad máxima: 4000 rpm y rcf máx.: 2170×g.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es velocidad máxima: 4000 rpm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rcf máx.: 2170×g.

Adecuado cuando la especificacion requerida es capacidad máxima: 12 cartas.

Criterios de compatibilidad

Verifique velocidad máxima: 4000 rpm antes de confirmar la compra.

Verifique rcf máx.: 2170×g antes de confirmar la compra.

Verifique capacidad máxima: 12 cartas antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si velocidad máxima: 4000 rpm y rcf máx.: 2170×g coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)