



Centrifuga capilar 24 capilares

Código: B2-01-010422

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Capillary centrifuge is mainly used for the determination of hematology cell specific product value, the separation of trace blood and trace solution.

Features

- 1. Instantaneous centrifugal functions.
- 2. The machine adopts steel structure and stainless steel centrifugal chamber.
- 3. Can store 20 procedures, 15 levels speed-up and speed-down control.
- 4. Three levels of shock absorption protection, centrifuge vibration is small, to ensure the best centrifugal effect.
- 5. Embedded microprocessor control, brushless DC motor drive, maintenance free, stable operation.
- 6. It can set the centrifugal speed, time, speed up and down gear, and check the centrifugal force at any time.

Especificaciones técnicas

Especificación	12000rpm · 24 capilares
Velocidad máxima	12000rpm
RCF máxima	14170×g
Capacidad máxima	24 capilares
Precisión de velocidad	±1% o ±20rpm, se toma el valor mayor
Rango de tiempo	1s~999min
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)
Consumo	250W
Ruido	≤65dB(A)
Dimensiones externas (L*An*Al)	280*385*220mm
Dimensiones del embalaje (L*An*Al)	500*400*330mm
Peso neto	17.5kg
Peso bruto	22.5kg

Aplicaciones

1. Review the conditions of your protocol

Check that the speed, centrifugal force and time your method requires fall within what the instrument offers.

- **Max. Speed:** 12000rpm
- **Max. RCF:** 14170×g
- **Time Range:** 1s~999min

2. Plan the installation

Confirm the available power supply and whether you will need an external transformer, as well as the bench space.

- **Power Supply:** AC220V, 50/60Hz(Standard); AC110V, 60Hz(Optional, external transformer)
- **External Size(L*W*H):** 280*385*220mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)