



Centrífuga de sobremesa de baja velocidad 4 x 300 ml velocidad 5000 rpm

Código: B2-01-010425

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

B2-01-010425 se utiliza para la separación de suero y plasma, la precipitación de proteínas o el examen de sedimentos de orina.

Características

- 1. Puede almacenar 100 programas, memoria automática de los programas que se están ejecutando últimamente.
- 2. Niveles de aceleración ajustables: 20, niveles de desaceleración: 20.
- 3. Diseño a prueba de explosiones multicapa con estructura totalmente metálica, resistente y duradero.
- 4. Control de microprocesador incorporado, accionamiento de motor de CC sin escobillas, sin mantenimiento, funcionamiento suave.
- 5. Pantalla LCD táctil de 5,5 pulgadas, visualización en tiempo real de todos los parámetros de funcionamiento, la interfaz de operación es intuitiva y simple.
- 6. Admite pequeña personalización del idioma.
- 7. Cerradura de puerta de integración mecánica y eléctrica, fácil de usar, segura y confiable.
- 8. Anillo de sellado integral de silicona para evitar el desbordamiento de aerosol.
- 9. Con autoprueba, bloqueo, exceso de velocidad, desequilibrio, detección de exceso de temperatura y funciones de alarma, excelente dispositivo de absorción de impactos.
- 10. Almacene varios grupos de programas definidos por el usuario y arranque desde el último programa.
- 11. Reconocimiento automático de rotor opcional.

Tamaño del paquete (largo x ancho x alto): 596*736*650 mm

Peso bruto: 55 kg (220 V), 60 kg (110 V)

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	5000 rpm - 4 x 300 ml - ±10 rpm
Velocidad máxima	5000 rpm
Fuerza de control remoto máxima	3962×g
Capacidad máxima	4 x 300 ml
Velocidad y precisión	±10 rpm

Especificación	5000 rpm - 4 x 300 ml - ±10 rpm
Rango de tiempo	1s~99h59min/Continuo/Corto lapso
Fuente de alimentación	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz
Ruido	≤60 dB(A)
Dimensiones externas (largo*ancho*alto)	430*565*410 mm
Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto)	596*736*650 mm
Peso neto	43 kg
Peso bruto	55 kg (220 V), 60 kg (110 V)

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)