



Centrífuga PRP 8 × 15 ml

Código: B2-01-010428

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- Velocidad máxima de 4500 rpm.
- Tres programas precargados para operación rápida.
- Permite almacenar nueve programas personalizados en memoria.
- CPU potente para facilitar la operación de velocidad, tiempo y otros parámetros.
- Pantalla de proceso fácil de leer y alerta sonora.
- Liberación automática del bloqueo de tapa después del funcionamiento.
- Motor CC sin escobillas libre de mantenimiento.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	300-4500 rpm, incremento: 10 rpm - 30seg-99min - 249 0×g
Velocidad Rango	300-4500 rpm, incremento: 10 rpm
máx. FCR	249 0×g
Rango de tiempo	30seg-99min
Rotor Capacidad	8 * 15ml , 12 * 10m yo /7m yo /5 metros yo
Monitor	LCD
Programa precargado	PRP, PRF, CGF
Memoria de programas personalizados	9 programas (6 pasos para cada programa)
Ruido	≤56dB
Energía	Fase única, 1 1 0V- 240 V, 50 Hz/60 Hz, 3 A, 70 W
Externo /Paquete Tamaño (EN* D * H)	301 * 354 * 217 mm /460*420*320mm
Neto/Bruto Peso	6/9kg

Aplicaciones

Centrifuga PRP de 8*15ml, 12*10ml/7ml/5ml, 300-4500 rpm, incremento: 10 rpm y 30seg-99min: la compra se decide principalmente por velocidad rango: 300-4500 rpm, incremento: 10 rpm y máx. fcr: 2490×g.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es velocidad rango: 300-4500 rpm, incremento: 10 rpm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es máx. fcr: 2490×g.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de tiempo: 30seg-99min.

Criterios de compatibilidad

Verifique velocidad rango: 300-4500 rpm, incremento: 10 rpm antes de confirmar la compra.

Verifique máx. fcr: 2490×g antes de confirmar la compra.

Verifique rango de tiempo: 30seg-99min antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si velocidad rango: 300-4500 rpm, incremento: 10 rpm y máx. fcr: 2490×g coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)