



Centrífuga refrigerada de sobremesa de alta velocidad capacidad 10 ml

Código: B2-01-010437

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Este equipo se utiliza ampliamente en agricultura, higiene alimentaria, bioingeniería, biología celular y bioquímica, entre otros campos.

Es adecuado para la separación y purificación de células microbianas, proteínas celulares, moho e inmunidad.

Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm: 440*900*530

Peso bruto (kg): 73

Rotores disponibles para cotizar

La centrífuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad máxima y FCR.

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad máxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R01	Rotor angular	18500	23800	12*1,5/2,0 ml	Φ10*42
R02	Rotor angular	15000	21530	24*1,5/2,0 ml	Φ10*42
R03	Rotor angular	14000	22350	32*1,5/2,0 ml	Φ10*42
R04	Rotor angular	13000	18040	48 * 1,5 ml	Φ10*42
R05	Rotor angular	13500	12830	48 * 0,5 ml	Φ8*32
R06	Rotor angular	13000	18040	8*15ml(▲)	Φ17*121
R07	Rotor angular	13000	17760	6*50ml(●)	Φ29*106
R08	Rotor angular	13000	17760	6*50ml(▲)	Φ29*116
R09	Rotor angular	11000	12850	4 x 100 ml	Φ38*119
R10	Rotor de microplaca	4000	2000	pozo 2*2*48	Microplaca

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	AC frequency conversion motor - 18500rpm - 23800xg
Max. Speed	18500rpm

Especificación	AC frequency conversion motor - 18500rpm - 23800×g
Max. RCF	23800×g
Max. Capacity	4*100mL
Motor	AC frequency conversion motor
Speed Precision	±30rpm
Time Range	Centrifugal time:1min~99 min59sec Continuous centrifuge: Hold
Temp Range	-20°C~+40°C
Temp Accuracy	±1.0°C
Power Supply	AC220±22V 50/60Hz (Standard); AC110V 60Hz (Optional)
External Size(W*D*H) mm	350*662*357
Package Size(W*D*H) mm	440*900*530
Net Weight(kg)	50
Gross Weight(kg)	73
No.	Rotor
NO.1	Angle Rotor
NO.2	15000
NO.3	14000
NO.4	13000
NO.5	13500
NO.6	13000
NO.7	13000
NO.8	13000
NO.9	11000
NO.10	Microplate Rotor

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)