



Centrífuga de microplacas 2 placas PCR 2200-2800 rpm

Código: B2-01-010441

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- Fácil de usar, visualización en tiempo real de toda la información operativa.
- Soporte de modo de cuenta regresiva.
- 3. Motor sin escobillas de CC, bajo nivel de ruido, pequeña interferencia, sin mantenimiento.
- 4. Al abrir la tapa dejará de funcionar automáticamente.
- 5. Aceleración rápida desde parado hasta la velocidad máxima en solo 10 segundos.
- 6. El tiempo de frenado es corto, desde la velocidad más alta hasta una parada completa en solo 4 segundos.
- Parámetros

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	2200~2800rpm - 15 s ~ 1 min 59 s - 2 placas PCR
Velocidad de rotación	2200~2800rpm
rango de tiempo	15 s ~ 1 min 59 s
Máx. (RCF)	550g
Tiempo de aceleración	≤10seg(de 0 a 2800rpm)
Tiempo de frenado	≤4seg(desde 2800rpm a 0)
Parada automática de apertura de tapa	sí
A corto plazo	sí
Capacidad	2 placas PCR
Energía	45W
Voltaje	CA100~240V/50-60Hz
Fusible	250V/3A Φ5×20
Dimensión (mm)	260x240x226
Peso	3,3 kg
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	330*300*300mm
Peso bruto	4,3 kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Equipo de laboratorio de 2 placas PCR y 15 segundos ~ 1 min 59 segundos: la compra se decide principalmente por velocidad de rotación: 2200~2800rpm y rango de tiempo: 15 s ~ 1 min 59 s.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es velocidad de rotación: 2200~2800rpm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de tiempo: 15 s ~ 1 min 59 s.

Adecuado cuando la especificacion requerida es máx.(rcf): 550g.

Criterios de compatibilidad

Verifique velocidad de rotación: 2200~2800rpm antes de confirmar la compra.

Verifique rango de tiempo: 15 s ~ 1 min 59 s antes de confirmar la compra.

Verifique máx.(rcf): 550g antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si velocidad de rotación: 2200~2800rpm y rango de tiempo: 15 s ~ 1 min 59 s coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)