



Medidor de conductividad, TDS, salinidad y resistividad de sobremesa temperatura 0-100 °C

Código: B2-01-010444

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El medidor de conductividad/TDS/salinidad/resistividad de sobremesa es un instrumento analítico de alta precisión diseñado para la medición precisa de parámetros de calidad del agua en entornos industriales y de laboratorio.

Características

- 1. Calibración de 1 a 5 puntos con reconocimiento automático de estándares de conductividad.
- 2. El diagnóstico automático de electrodos muestra los puntos y factores de calibración.
- 3. Constante de celda seleccionable, temperatura de referencia, factor TDS, compensaciones de agua lineal y pura, agua de mar y modos de medición de salinidad práctica.
- 4. La compensación automática de temperatura garantiza lecturas precisas en todo el rango.
- 5. La función de lectura automática detecta y bloquea el punto final de la medición.
- 6. La alarma de calibración pendiente solicita al usuario que calibre el medidor periódicamente.
- 7. El menú de configuración permite configurar el número de puntos de calibración, criterios de estabilidad, unidad de temperatura, fecha y hora, etc.
- 8. La función de reinicio reanuda automáticamente todas las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica.
- 9. La memoria ampliada almacena o recupera hasta 500 conjuntos de datos.
- 10. Interfaz de comunicación USB para transferencia de datos y lecturas a intervalos cronometrados.
- Accesorios

Especificaciones técnicas

Especificación	pack Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm
Conductividad	Rango
Opcional	CON-0.01: 0,01 µs/cm ~ 20 µs/cm CON-0.1: 0,1 µs/cm ~ 200 µs/cm CON-10: 100 µs/cm ~ 200 ms/cm
Exactitud	Exactitud
Resolución	Resolución
Puntos de calibración	Puntos de calibración
Soluciones de calibración	Soluciones de calibración
TDS	Rango

Especificación	pack Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm
Exactitud (2)	Exactitud
Resolución (2)	Resolución
Salinidad	Factor TDS
Rango	Rango
Exactitud (3)	Exactitud
Resistividad	Resolución
Rango (2)	Rango
Exactitud (4)	Exactitud
Temperatura	Resolución
Rango (3)	Rango
Exactitud (5)	Exactitud
Otro Presupuesto	Resolución
Calibración de desplazamiento	Calibración de desplazamiento
Compensación de temperatura	Compensación de temperatura
Coefficiente de temperatura	Coefficiente de temperatura
Temperatura de referencia	Temperatura de referencia
Constante celular	Constante celular
Criterios de estabilidad	Criterios de estabilidad
Alarma de calibración pendiente	Alarma de calibración pendiente
Visualización del factor de calibración	Visualización del factor de calibración
Función de retención	Función de retención
Memoria	Memoria
Interfaz de comunicación	Interfaz de comunicación
Conector	Conector
Mostrar	Mostrar
Requisitos de energía	Requisitos de energía
Dimensiones (mm)	Dimensiones (mm)
Peso (kg)	Peso (kg)
Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm	Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm
Peso bruto (kg)	Peso bruto (kg)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)