



Analizador de DQO

Código: B2-01-010447

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción: El analizador de DQO (Demanda Química de Oxígeno) es un instrumento de laboratorio de alta precisión diseñado para medir la cantidad de contaminantes orgánicos en agua y aguas residuales.

Análisis de DQO de acuerdo a las normas EPA 410.4 e ISO 15705:2002.

2 fuentes de luz LED para diferentes rangos de pruebas de DQO.

Capacidad de datos de hasta 200 conjuntos compatibles con GLP.

Los datos almacenados se pueden transferir a la computadora mediante la interfaz de comunicación USB.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	(0~150)mg/L, (0~1500)mg/L - $\pm 8\%$ - $\leq 3\%$
Rango	(0~150)mg/L, (0~1500)mg/L
Exactitud	$\pm 8\%$
Repetibilidad	$\leq 3\%$
Fluctuación	6 mg/L (20 min)
Fuente de alimentación	CA 220V, 50/60Hz
Accesorio estándar	COD-100R
Tamaño externo	COD-100: 315*225*100 mm; COD-100R: 330*228*132 mm
Tamaño del paquete	COD-100: 370*305*330 mm; COD-100R: 575*435*285 mm
Peso neto	2 kg; 4 kg
Peso bruto	4 kg; 5,5 kg

Aplicaciones

Analizador de DQO: la compra se decide principalmente por rango: (0~150)mg/l, (0~1500)mg/l y exactitud: $\pm 8\%$.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango: (0~150)mg/l, (0~1500)mg/l.

Adecuado cuando la especificacion requerida es exactitud: $\pm 8\%$.

Adecuado cuando la especificacion requerida es repetibilidad: $\leq 3\%$.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango: (0~150)mg/l, (0~1500)mg/l antes de confirmar la compra.

Verifique exactitud: $\pm 8\%$ antes de confirmar la compra.

Verifique repetibilidad: $\leq 3\%$ antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango: (0~150)mg/l, (0~1500)mg/l y exactitud: $\pm 8\%$ coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)