



Medidor portátil de clorofila temperatura 0-50 °C

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El medidor portátil de clorofila puede medir diversos parámetros, incluida la clorofila.

Ayuda a optimizar el uso de fertilizantes nitrogenados y proporciona información fiable sobre suelo y cultivos para agricultura de precisión.

Se puede aplicar principalmente en producción agrícola y monitoreo ecológico.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Clorofila	Clorofila, temperatura de la hoja, nitrógeno
Configuración	Clorofila	Clorofila, temperatura de la hoja, nitrógeno
Índices de medición	Clorofila	Clorofila, temperatura de la hoja, nitrógeno
Área de medición	10 mm	10 mm
Modo de medición	diferencia de concentración de dos longitudes de onda en métodos ópticos	diferencia de concentración de dos longitudes de onda en métodos ópticos
Sensores	fotodiodo semiconductor de silicio	fotodiodo semiconductor de silicio
Modo de visualización	Valor de medición: pantalla de cristal líquido de 3 dígitos Medición de tiempos: pantalla de cristal líquido de 2 dígitos	Valor de medición: pantalla de cristal líquido de 3 dígitos Medición de tiempos: pantalla de cristal líquido de 2 dígitos
Intervalo de medición mínimo	< 2s	< 5s
Rango de clorofila	0,0~99,9 SPAD	0,0~99,9 SPAD
Precisión de la clorofila	±1.0SPAD	±1SPAD
Rango de nitrógeno	No aplica	Gama completa
Precisión del nitrógeno	No aplica	±5%
Rango de temperatura de las hojas	No aplica	0~60°C
Precisión de la temperatura de las hojas	No aplica	±1°C
Repetir	±0.3SPAD	±0.3SPAD
Entorno operativo y de almacenamiento	0°C~50°C, 85% de humedad relativa	0°C~50°C, 85% de humedad relativa
Fuerza	2200 mAh	2200 mAh



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Clorofila	Clorofila, temperatura de la hoja, nitrógeno
Duración de la batería	Puede mantener más de 20.000 operaciones	Puede mantener más de 20.000 operaciones
Capacidad de datos	Tarjeta SD de 2 GB	Tarjeta SD de 2 GB
Lista de empaque (Ancho x Profundidad x Alto)	300*250*150 mm	300*250*150 mm
Peso bruto	1,4 kg	1,5 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)