



Horno de Digestión Kjeldahl temperatura Temperatura ambiente-450 °C

Código: B2-01-010467

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El horno de digestión Kjeldahl es un instrumento de laboratorio de alta eficiencia diseñado para la determinación precisa y fiable de nitrógeno mediante el método Kjeldahl.

Características

- 1. Este producto adopta la tecnología de control de temperatura inteligente PID, que ofrece una buena uniformidad de temperatura y una fuerte consistencia en la digestión de la muestra.
- 2. Adopta tecnología de recubrimiento de la industria aeronáutica, hermosa y duradera.
- 3. Pantalla LED, con apagado programable, alarma y otras funciones.
- 4. El acero inoxidable posee cierta capacidad anticorrosiva.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	8 - 300 ml $\pm$ 0,25 ml
Rango de temperatura	Temperatura ambiente ~450 °C
Precisión de temperatura	$\pm 1^\circ\text{C}$
Tubería de calefacción	Tubo de aleación de aluminio (alambre de nicromo)
Velocidad de calentamiento	8~15°C/min
Orificios de calefacción	8
Abertura	$\phi 43,5$ mm
Tamaño del tubo de digestión	300 ml $\pm$ 0,25 ml
Consumo	2,1 kW
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	620*420*490 mm
Peso bruto	23 kilos

Aplicaciones

horno de digestion Kjeldahl 400 C de temperatura ambiente ~450 C y 1C: la compra se decide principalmente por rango de temperatura: temperatura ambiente ~450 °c y precisión de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de temperatura: temperatura ambiente ~450 °c.

Adecuado cuando la especificacion requerida es precisión de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Adecuado cuando la especificacion requerida es tubería de calefacción: tubo de aleación de aluminio (alambre de nicromo).

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de temperatura: temperatura ambiente ~450 °c antes de confirmar la compra.

Verifique precisión de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ antes de confirmar la compra.

Verifique tubería de calefacción: tubo de aleación de aluminio (alambre de nicromo) antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de temperatura: temperatura ambiente ~450 °c y precisión de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)