



Sistemas de aspiracion por vacio

Código: B2-01-010484

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

B2-01-010484 está diseñado para la recuperación de desechos de laboratorio y la separación de líquidos y sólidos. Puede utilizarse ampliamente en cultivos celulares, extracción de ADN, eliminación de desechos de microplacas y cualquier otra separación o recuperación de líquidos.

Características

- 1. Potencia de vacío con velocidad de aspiración ajustable para lograr hasta 15 ml/s
- 2. Sensor de nivel sensible para detectar cuando la botella está llena evitando el desbordamiento del líquido.
- 3. Todos los componentes del sistema que entran en contacto con líquido son totalmente autoclavables.
- 4. Fácil de desmontar y limpiar.
- 5. Amplia gama de adaptadores que se adaptan al operador manual para aspirar líquidos de tubos, placas, microplacas, botellas, desde un solo canal hasta una punta de 8 canales.
- 6. Filtro hidrofóbico para evitar la contaminación del aire o el desbordamiento de líquidos (esta característica está en el catálogo pero no en el sitio web)

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	4L - 0~600mbar - 15L/min(air)
Cat No.	7035100000
Bottle Volume	4L
Vacuum Range	0~600mbar
Max. Flow	15L/min(air)
Max. Aspiration Speed	17mL/s(Liquid)
Autoclave Component	Tube, waste bottle, operation handle
Noise Level	≤55dB
Power Supply	100~240VAC, 50/60Hz
Dimension(W*D*H)	180*240*450mm
Package Size(W*D*H)	570*420*220mm

Especificación	4L - 0~600mbar - 15L/min(air)
Weight	3kg
Gross Weight	4.12kg

Aplicaciones

Sistemas de aspiracion por vacio de 4L y 0~600 mbar: la compra se decide principalmente por volumen de botella: 4l y rango de vacío: 0~600 mbar.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es volumen de botella: 4l.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de vacío: 0~600 mbar.

Adecuado cuando la especificacion requerida es caudal máx.: 15l/min (aire).

Criterios de compatibilidad

Verifique volumen de botella: 4l antes de confirmar la compra.

Verifique rango de vacío: 0~600 mbar antes de confirmar la compra.

Verifique caudal máx.: 15l/min (aire) antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si volumen de botella: 4l y rango de vacío: 0~600 mbar coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)