



Viscosímetro Saybolt

Código: B2-01-010493

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El instrumento está diseñado y fabricado según T0623 y ASTM D88 Bitumen Prueba de viscosidad Saybolt (método de viscosímetro Saybolt) en los métodos de prueba estándar JTJ052 de betún y mezclas bituminosas para ingeniería de carreteras. Es adecuado para determinar la viscosidad Saybolt de betún y mezclas bituminosas bajo una constante temperatura según T0623.

Características

- 1. Este instrumento está compuesto de baño, controlador de temperatura, visualización de parámetros y cálculo(calibración coeficiente, tiempo, viscosidad y así).
- 2. Este instrumento adopta tecnología de microcomputadoras. Equipa líneas dobles para detectar. Puede determinar dos muestras al mismo tiempo. puede mostrar los parámetros y calcular el valor medio aritmético automáticamente.
- 3. Este instrumento puede convertir la viscosidad saybolt en viscosidad engler y viscosidad cinemática automáticamente. El operador puede obtener tres datos de viscosidad de uno prueba. La eficiencia en el trabajo es alta.
- Parámetros Técnicos

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0~999.9s - Prueba de líneas dobles, paralelas - (60±0.05)ml
Modo de trabajo	Prueba de líneas dobles, paralelas
Recepción frasco	(60±0.05)ml
Baño Energía	1000W
Baño Temp.	R.T.~240°C
Temporización. Rango	0~999.9s
Sincronización Precisión	±0.1s
Temp. Precisión	±0.1°C
Ambiente Temp.	≤35°C
Humedad relativa	≤85%
Alimentación fuente	CA220V, 50Hz
Tamaño externo (W*D*H)	360*360*790mm



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	0~999.9s - Prueba de líneas dobles, paralelas - (60±0.05)ml
Paquete Tamaño(W*D*H)	470*400*850mm
Peso neto	35kg
Peso bruto	40kg

Aplicaciones

viscosimetro de laboratorio 240 C de 0~999.9s: la compra se decide principalmente por modo de trabajo: prueba de líneas dobles, paralelas y recepción frasco: (60±0.05)ml.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es modo de trabajo: prueba de líneas dobles, paralelas.

Adecuado cuando la especificacion requerida es recepción frasco: (60±0.05)ml.

Adecuado cuando la especificacion requerida es baño energía: 1000w.

Criterios de compatibilidad

Verifique modo de trabajo: prueba de líneas dobles, paralelas antes de confirmar la compra.

Verifique recepción frasco: (60±0.05)ml antes de confirmar la compra.

Verifique baño energía: 1000w antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si modo de trabajo: prueba de líneas dobles, paralelas y recepción frasco: (60±0.05)ml coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)