



Comprobador de fugas 5 ms rango de grados de vacío 90-0 kPa

Código: B2-01-010497

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- 1. Control por microcomputadora, se pueden configurar parámetros de prueba, proceso de prueba automático.
- 2. El tiempo de retención, la presión de prueba y la relación de reposición de presión se pueden preconfigurar para una operación de un solo toque durante todo el proceso de prueba.
- 3. La cámara sellada está hecha de tubos de plexiglás de alta calidad con 15 mm de espesor.
- 4. Liberación automática de presión y purga al finalizar la prueba, lo que ahorra tiempo operativo.
- 5. Sensores de presión importados con relés de precisión para una respuesta rápida y un control de presión estable. El módulo de calibración integrado permite la calibración multipunto para verificación externa.
- 6. El instrumento cuenta con un sistema integrado de filtración de aire comprimido y regulación de presión, con un diseño externo para facilitar el drenaje y la eliminación de residuos, lo que garantiza el funcionamiento seguro de los componentes internos.
- 7. Para garantizar un funcionamiento ininterrumpido, el instrumento utiliza un modo de suministro de energía independiente con tres fuentes de alimentación separadas para el controlador principal, el módulo de recepción de presión y el módulo de control de presión.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	-90~-0 kPa - 5 ms - Clase 0.5
Rango de grados de vacío	-90~-0 kPa
Clase de precisión de vacío	Clase 0.5
Resolución	0,1 kPa
Tasa de adquisición de presión	2 ms
Velocidad de respuesta de reposición de presión	5 ms
Presión de aire original	0,5~0,7 MPa (suministrado por el usuario, opcional)
Conexión de aire original	Tubos de poliuretano Φ6
Método de control	Control por microcomputadora, procedimiento de prueba automático
Mostrar	Pantalla LCD
Tiempo de almacenamiento al vacío	0~6000s (se puede ampliar)
Modo de salida de datos	Impresora termosensible o de tipo aguja (Opcional)

Especificación	-90~0 kPa - 5 ms - Clase 0.5
Tamaño efectivo de la cámara de vacío	Estándar: $\Phi 270 \times 210$ mm (alto) Opcional: $\Phi 360 \times 585$ mm (alto) y $\Phi 460 \times 330$ mm (alto) Nota: la personalización está disponible para otros tamaños.
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 50/60 Hz (opcional)
Accesorios estándar	Máquina principal, cámara de vacío, tubo de aire, filtro de aire comprimido, filtro de gas de vacío, cable de alimentación, documentos técnicos
Accesorios opcionales	Compresor de aire
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	Máquina principal: $420 \times 320 \times 120$ mm Cámara de vacío: 300×350 mm (alto) (estándar)
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	Máquina principal: $530 \times 430 \times 250$ mm Cámara de vacío: $370 \times 370 \times 420$ mm
Peso neto	16 kilos
Peso bruto	23 kilos

Aplicaciones

Equipo de laboratorio de 90~0kPa: la compra se decide principalmente por rango de grados de vacío: -90~0 kpa y clase de precisión de vacío: clase 0.5.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de grados de vacío: -90~0 kpa.

Adecuado cuando la especificacion requerida es clase de precisión de vacío: clase 0.5.

Adecuado cuando la especificacion requerida es resolución: 0,1kpa.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de grados de vacío: -90~0 kpa antes de confirmar la compra.

Verifique clase de precisión de vacío: clase 0.5 antes de confirmar la compra.

Verifique resolución: 0,1kpa antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de grados de vacío: -90~0 kpa y clase de precisión de vacío: clase 0.5 coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)