



Turbidímetro portátil

Código: B2-01-010499

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

El turbidímetro portátil es un dispositivo compacto y eficiente diseñado para medir la turbidez de líquidos en diversos entornos, incluidos laboratorios, instalaciones de tratamiento de agua, monitoreo ambiental y aplicaciones industriales.

Características

- 1. Fuente de luz fría, sistema óptico de interferencia de banda estrecha.
- 2. Gran pantalla LCD.
- 3. Capacidad máxima de almacenamiento: 9,999 registros, 250 curvas fijas y 749 curvas definidas por el usuario.
- 4. Equipado con un puerto USB para transferir registros de datos a una computadora para almacenamiento e impresión basados en archivos.
- 5. Cuerpo principal de ABS anticorrosivo, buena resistencia al agua y al polvo.
- 6. Sistema de microcomputadora de un solo chip de 16 bits.
- 7. Función de protección de datos en caso de fallo de alimentación.
- 8. Podría cargar la batería de iones de litio.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 410*240*330 mm · 0~400 NTU	pack 410*240*330 mm · 0~1000 NTU
Rango de medición (NTU)	0~400(0~20; 20~100; 100~400NTU)	0~1000(0~20; 20~100; 100~400; 400~1000NTU)
Error de indicación (FS)	$\leq \pm 2\%$	$\leq \pm 2\%$
Repetibilidad (FS)	$\leq \pm 2\%$	$\leq \pm 2\%$
Resolución mínima (NTU)	0,01 NTU (0 ~ 20); 0,1 NTU (20~100); 1NTU(100~400)	0,01 NTU (0 ~ 20); 0,1 NTU (20~100); 1NTU(100~400; 400~1000NTU)
Accesorio estándar	Cubeta*3, protector de luz*1	Cubeta*3, protector de luz*1
Alimentación eléctrica	CA 100~240 V, 50/60 Hz	CA 100~240 V, 50/60 Hz
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	80*55*230 mm	80*55*230 mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	410*240*330 mm	410*240*330 mm
Peso neto	1 kilogramo	1 kilogramo

Especificación	pack 410*240*330 mm · 0~400 NTU	pack 410*240*330 mm · 0~1000 NTU
Peso bruto	2,5 kilos	2,5 kilos

Aplicaciones

Analizador (80x55x230 mm): elija la variante comparando Rango de medición (NTU) y Resolución mínima (NTU).

Que cambia entre variantes

0~400(0~20 ; 20~100 ; 100~400NTU) - 1 kilogramo - 2 ; 5 kilos: Rango de medición (NTU): 0~400(0~20; 20~100; 100~400NTU); Resolución mínima (NTU): 0,01 NTU (0 ~ 20); 0,1 NTU (20~100); 1NTU(100~400).

Configuración 2: Rango de medición (NTU): 0~1000(0~20; 20~100; 100~400; 400~1000NTU); Resolución mínima (NTU): 0,01 NTU (0 ~ 20); 0,1 NTU (20~100); 1NTU(100~400).

rango 0-1000 NTU y resolución 0,01/0,1/1 NTU: Rango de medición (NTU): 0~1000(0~20; 20~100; 100~400; 400~1000NTU); Resolución mínima (NTU): 0,01 NTU (0 ~ 20); 0,1 NTU (20~100); 1NTU(100~400; 400~1000NTU).

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuración si necesita rango de medición (ntu): 0~400(0~20; 20~100; 100~400ntu) y resolución mínima (ntu): 0,01 ntu (0 ~ 20); 0,1 ntu (20~100); 1ntu(100~400).

Use esta configuración si necesita rango de medición (ntu): 0~1000(0~20; 20~100; 100~400; 400~1000ntu) y resolución mínima (ntu): 0,01 ntu (0 ~ 20); 0,1 ntu (20~100); 1ntu(100~400).

Use esta configuración si necesita rango de medición (ntu): 0~1000(0~20; 20~100; 100~400; 400~1000ntu) y resolución mínima (ntu): 0,01 ntu (0 ~ 20); 0,1 ntu (20~100); 1ntu(100~400; 400~1000ntu).

Cómo elegir rápido

Revise primero Rango de medición (NTU) y Resolución mínima (NTU); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Rango de medición (NTU) y Resolución mínima (NTU).

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)