



Titulador automático pH -2.000-+20.000

Código: B2-01-010500

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

El titulador es un instrumento analítico de laboratorio de alta precisión. Es totalmente impermeable y la conexión de la línea de datos también lo es para evitar la penetración y sedimentación de líquidos.

Características

- 1. Pantalla capacitiva a color de 10 pulgadas, el está equipado con un sistema operativo modular y el presenta una operación integrada de una pieza, diseño de ícono de navegación GUI, conveniente para que los experimentadores lo operen.
- 2. El instrumento es impermeable en su conjunto y la conexión de la línea de datos es impermeable para evitar la penetración y deposición de líquidos.
- 3. Modos de titulación: dinámico, punto final, estequiométrico y manual. Admite titulación potenciométrica, ácido-base, redox, complexométrica, precipitación, no acuosa, potencial constante/pH y medición de pH.
- 4. Bureta incorporada, la bureta está incorporada en el instrumento, la bureta se puede observar externamente a través de una ventana.
- 5. Puede realizar múltiples funciones de autoprueba, función de calibración de electrodo de pH y función de calibración de bureta.
- 6. Exporte resultados detallados y tabulares en formatos PDF y Excel, y admita la impresión inalámbrica (la impresión inalámbrica es una función opcional).
- 7. El rellenado automático permite una titulación continua. Todas las líneas de tubos se limpian y enjuagan automáticamente varias veces, lo que garantiza la ausencia de solución residual en los puntos de contacto con el líquido y la compatibilidad con la mayoría de los ácidos, bases y disolventes orgánicos fuertes.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)
pH	Rango
Resolución	0,001pH
Exactitud	±0,01pH
ORP	Rango
Resolución (2)	0,1 mV
Exactitud (2)	±0,1 mV ±0,03 % FS
Temperatura	Rango

Especificación	pack Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)
Resolución (3)	0,1°C
Exactitud (3)	±0,1°C
Bureta	Especificación
Resolución (4)	1/96000
Velocidad suplementaria	16s (cuando la bureta está a escala completa)
Repetibilidad de la titulación	Repetibilidad de la titulación
Error de repetibilidad de la unidad electrónica	Error de repetibilidad de la unidad electrónica
Estabilidad de la unidad electrónica	Estabilidad de la unidad electrónica
Método de agitación	Método de agitación
Tipo de interfaz	Tipo de interfaz
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)
Peso neto	Peso neto
Peso bruto	Peso bruto

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)