



Probador de aceite de cocina

Código: B2-01-010517

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El comprobador de aceite de cocina es un instrumento rápido, seguro y eficiente para comprobar la calidad del aceite comestible, con un tiempo de prueba corto y un tiempo de respuesta rápido. No se utilizan reactivos químicos en el proceso de medición para garantizar la máxima seguridad alimentaria y ambiental. Este producto detecta el material polar total (TPM) en el aceite de cocina para reflejar su grado de envejecimiento. Este producto puede medir directamente en aceite a alta temperatura (no más de 200 °C), lo que lo hace adecuado para la inspección rápida de la calidad de todo tipo de grasa para freír.

Especificaciones técnicas

Especificación	0~50 % TPM - Sensor PTC - ±1 % TPM
Rango de temperatura	0~+200°C
Precisión de la temperatura	±1°C
Resolución de temperatura	0,1°C
Rango TPM	0~50 % TPM
Precisión de TPM	±1 % TPM
Resolución de TPM	0,1 % TPM
Sensor de temperatura	Sensor PTC
Sensor TPM	Sensor capacitivo
Comunicación	Wi-Fi, Bluetooth
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.)	400*160*80 mm
Peso bruto	1,5 kilos

Aplicaciones

Equipo de laboratorio de 0~+200C | Tiempo de respuesta | <10 s, 0~50 % TPM | Especificaciones de la pantalla | 2,0 pulgadas, resolución de 240*320, 5 niveles de brillo ajustable y 0,1C | Tipo de pantalla | LCD TFT de alta definición: la compra se decide principalmente por 0~50 % tpm | especificaciones de la pantalla | 2 y uso previsto: equipo de laboratorio de 0~+200c | tiempo de respuesta | <10 s, 0~50 % tpm | especificaciones de la pantalla | 2,0 pulgadas, resolución de 240*320, 5 niveles de brillo ajustable y 0,1c | tipo de pantalla | lcd tft de alta definición.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es 0~50 % tpm | especificaciones de la pantalla | 2.

Adecuado cuando la especificacion requerida es uso previsto: equipo de laboratorio de 0~+200c | tiempo de respuesta | <10 s, 0~50 % tpm | especificaciones de la pantalla | 2,0 pulgadas, resolucion de 240*320, 5 niveles de brillo ajustable y 0,1c | tipo de pantalla | lcd tft de alta definicion.

Criterios de compatibilidad

Verifique 0~50 % tpm | especificaciones de la pantalla | 2 antes de confirmar la compra.

Verifique uso previsto: equipo de laboratorio de 0~+200c | tiempo de respuesta | <10 s, 0~50 % tpm | especificaciones de la pantalla | 2,0 pulgadas, resolucion de 240*320, 5 niveles de brillo ajustable y 0,1c | tipo de pantalla | lcd tft de alta definicion antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si 0~50 % tpm | especificaciones de la pantalla | 2 y uso previsto: equipo de laboratorio de 0~+200c | tiempo de respuesta | <10 s, 0~50 % tpm | especificaciones de la pantalla | 2,0 pulgadas, resolucion de 240*320, 5 niveles de brillo ajustable y 0,1c | tipo de pantalla | lcd tft de alta definicion coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)