



Analizador de fibra capacidad TA-100 °C

Código: B2-01-010527

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

1. Pantalla táctil de 7 pulgadas con color verdadero de 16 bits; interfaz de usuario intuitiva que permite el funcionamiento con una sola mano.
2. Almacenamiento integrado para 50 protocolos definidos por el usuario.
3. 5 cuentas de usuario independientes, compatibles con inicio de sesión mediante contraseña o huella dactilar.
4. Control de acceso basado en roles: a cada cuenta se le puede asignar un conjunto de funciones personalizado.
5. Autodiagnóstico incorporado para todas las piezas móviles; visualización del estado en pantalla para un mantenimiento rápido.
6. Reactor de aleación especial: resistente a altas temperaturas, alta presión y corrosión; vida útil superior a 10.000 ciclos.
7. Doble protección contra funcionamiento en seco (hardware + software).
8. Comprobación automática de hermeticidad antes y durante el funcionamiento; alarma por fugas en la tapa.
9. Diseño de cámara antiespumante, no requiere antiespumante, sin olor.
10. Bloque calefactor de aluminio de alta potencia para un calentamiento rápido y uniforme.
11. Digestión cerrada: contención de vapor, lo que permite la microebullición sin agua de enfriamiento.
12. Control PID $\pm 0,2$ °C mediante sensor PT1000 interno.
13. Monitoreo de presión en tiempo real; pausa automática y alarma emergente cuando se exceden los límites.
14. Avisos audibles y visuales al finalizar la prueba.
15. Tres fórmulas de cálculo de fibra incorporadas; impresión automática de resultados después de ingresar la masa de la muestra.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 660*500*590 mm
Rango de temperatura de procesamiento	Temperatura ambiente ~100°C
Cantidad de muestra/bolsa	0,5~1,5 g
Rango de prueba de fibra	0,1~100%
Ajuste del tiempo de cocción de cada etapa	0~999 min
Precisión de repetibilidad	Si el contenido de fibra es inferior al 10%, la desviación relativa es $\leq 5\%$; Si el contenido de fibra es superior al 10%, la desviación relativa es $\leq 3\%$.
Capacidad de procesamiento diaria	24~96 piezas de fibra cruda, 24~120 piezas de fibra detergente neutra/fibra detergente ácida/lignina (sistema de trabajo de 8 horas)

Especificación	pack 660*500*590 mm
Dimensiones externas (Ancho*Profundidad*Alto)	560*430*510 mm
Peso neto	28 kg
Tamaño del paquete (Ancho*Profundidad*Alto)	660*500*590 mm
Peso bruto	44 kilos

Aplicaciones

Analizador de fibra de 0,1~100% | Precisión del control de temperatura | 0,2C y Temperatura ambiente ~100C | Capacidad de lote de muestra | 1~24: la compra se decide principalmente por 1~100% | precisión del control de temperatura | 0 y uso previsto: analizador de fibra de 0,1~100% | precisión del control de temperatura | 0,2c y temperatura ambiente ~100c | capacidad de lote de muestra | 1~24.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificación requerida es 1~100% | precisión del control de temperatura | 0.

Adecuado cuando la especificación requerida es uso previsto: analizador de fibra de 0,1~100% | precisión del control de temperatura | 0,2c y temperatura ambiente ~100c | capacidad de lote de muestra | 1~24.

Criterios de compatibilidad

Verifique 1~100% | precisión del control de temperatura | 0 antes de confirmar la compra.

Verifique uso previsto: analizador de fibra de 0,1~100% | precisión del control de temperatura | 0,2c y temperatura ambiente ~100c | capacidad de lote de muestra | 1~24 antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento técnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si 1~100% | precisión del control de temperatura | 0 y uso previsto: analizador de fibra de 0,1~100% | precisión del control de temperatura | 0,2c y temperatura ambiente ~100c | capacidad de lote de muestra | 1~24 coinciden con el requerimiento técnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)