



Analizador de gases de escape automotriz CO/HC/CO₂/O₂/NO_x

Código: B2-01-010528

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

1. Pantalla LCD de pantalla grande, menú chino (o inglés)
2. Usando detectores infrarrojos importados de Alemania, sensores O₂ y NO_x, no tienen miedo a la vibración, buena estabilidad, alta precisión
3. Se utiliza para medir la concentración de CO, HC, CO₂, O₂, NO_x y el valor λ , COCOR, velocidad, temperatura del aceite, flujo, presión
4. Tiene una sola velocidad de ralentí, doble ralentí, función de medición universal
5. Vehículos que pueden medirse como combustible con gasolina, GLP, GNC, alcohol y diésel
6. Conozca el nuevo estándar nacional y el estándar estadounidense, que cumple con ISO3930 u OIMLR99 I.
7. Tener cero automático, limpieza automática, compensación automática de temperatura, compensación de presión
8. Tiene medición residual de HC, monitoreo de tráfico, inspección de fugas en carretera Qi
9. Hay una función de autodiagnóstico en la máquina, habrá avisos cuando falle
10. Velocidad opcional, medición de temperatura del aceite, impresora integrada o Bluetooth, interfaz RS232
11. Entrada de número de cable y 500 conjuntos de almacenamiento de datos, preparar función de verificación, visualización de reloj

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0-9990 rpm - $\leq \pm 2\%$ - Deriva de par $\leq \pm 3\%$, puesta a cero
Rango de medición	HC: $0 \sim 10000 \times 10^{-6}$ (ppm) vol. CO: $0 \sim 10 \times 10^{-2}(\%)$ vol CO ₂ : $0 \sim 20 \times 10^{-2}(\%)$ vol O ₂ : $\sim 25 \times 10^{-2}(\%)$ vol NO _x : $0 \sim 5000 \times 10^{-6}$ (ppm) vol. L: 0,50 $\sim$ 3,00 COcor: $0 \sim 10 \times 10^{-2}(\%)$ vol
velocidad velocidad	0-9990 rpm
Temperatura del aceite	0-150 °C
el error de valor	HC $\pm 12 \times 10^{-6}$ (PPM) VOL (error absoluto) o $\pm 5\%$ (error relativo) CO $\pm 0,06 \times 10^{-2}(\%)$ VOL (error absoluto) o $\pm 5\%$ (error relativo) CO ₂ $\pm 0,5 \times 10^{-2}(\%)$ VOL (error absoluto) o $\pm 5\%$ (error relativo) O ₂ $\pm 0,1 \times 10^{-2}(\%)$ VOL (error absoluto) o $\pm 5\%$ (error relativo) Nox $\pm 25 \times 10^{-6}$ (PPM) VOL (error absoluto) o $\pm 4\%$ (error relativo)
error de repetibilidad	$\leq \pm 2\%$
Estabilidad	Deriva de par $\leq \pm 3\%$, puesta a cero
Resolución	CH: 1×10^{-6} (ppm) vol. CO: $0,01 \times 10^{-2}(\%)$ vol. CO ₂ : $0,1 \times 10^{-2}(\%)$ vol O ₂ : $0,01 \times 10^{-2}(\%)$ vol NO _x : 1×10^{-6} (ppm) vol. yo :0.01
el tiempo de respuesta	95% de respuesta no es más de 10 segundos
Tiempo de precalentamiento	8min (precalentamiento 3min prueba de emergencia)

Especificación	0-9990 rpm - $\pm 2\%$ - Deriva de par $< \pm 3\%$, puesta a cero
El método de salida	Se puede mostrar en la pantalla. Se puede imprimir el valor máximo, promedio, valor mínimo y número de matrícula de la concentración de gas. Fecha, velocidad, temperatura del aceite y yo, valor COCOR, se puede conectar a la red informática
Condiciones ambientales	Temperatura -5 ~ 50 °C, humedad relativa <90%
Fuente de alimentación	AC100-240V 50/60Hz o DC 12V (seleccione el inversor de corriente). Consumo potencia 40VA
Dimensiones	420 mm (largo) x 310 mm (ancho) x 170 mm (alto)
Peso	alrededor de 9 kg

Aplicaciones

Congelador ultrabajo, Rango 0.5-3 °C: la compra se decide principalmente por rango de medición: hc:0~10000x10⁻⁶ (ppm) volc0:0~10x10⁻²(%)volco2:0 ~20x10⁻²(%)volox2:~25*10⁻²(%)volnox:0~5000*10⁻⁶ (ppm) volλ:0,50~3,00cocor:0~10x 10⁻²(%)vol y velocidad velocidad: 0-9990rpm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificación requerida es rango de medición: hc:0~10000x10⁻⁶ (ppm) volc0:0~10x10⁻²(%)volco2:0 ~20x10⁻²(%)volox2:~25*10⁻²(%)volnox:0~5000*10⁻⁶ (ppm) volλ:0,50~3,00cocor:0~10x 10⁻²(%)vol.

Adecuado cuando la especificación requerida es velocidad velocidad: 0-9990rpm.

Adecuado cuando la especificación requerida es temperatura del aceite: 0-150°C.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de medición: hc:0~10000x10⁻⁶ (ppm) volc0:0~10x10⁻²(%)volco2:0 ~20x10⁻²(%)volox2:~25*10⁻²(%)volnox:0~5000*10⁻⁶ (ppm) volλ:0,50~3,00cocor:0~10x 10⁻²(%)vol antes de confirmar la compra.

Verifique velocidad velocidad: 0-9990rpm antes de confirmar la compra.

Verifique temperatura del aceite: 0-150°C antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento técnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de medición: hc:0~10000x10⁻⁶ (ppm) volc0:0~10x10⁻²(%)volco2:0 ~20x10⁻²(%)volox2:~25*10⁻²(%)volnox:0~5000*10⁻⁶ (ppm) volλ:0,50~3,00cocor:0~10x 10⁻²(%)vol y velocidad velocidad: 0-9990rpm coinciden con el requerimiento técnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)