



Probador de punto de inflamación en copa abierta

Aplica la chispa de ensayo automáticamente

Ensayador de punto de inflamación en copa abierta; Temperatura ambiental: 15°C-35°C; Humedad relativa: ≤85%; Consumo: ≤650W; Alimentación: AC220V, 50Hz; Dimensiones (ancho × profundidad × alto): 350 × 290 × 350mm; Aplicación: Productos petrolíferos con punto de inflamación >79°C y <400°C, excepto fuelóleos

Código: B2-01-010536.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Aplica la chispa de ensayo automáticamente B2-01-010536.1
Termómetro	-6°C~400°C. Es equivalente al termómetro ASTM 11C
Temperatura ambiente	15°C~35°C
Humedad relativa	≤85%
Consumo	≤650W
Aplicador de llama de ensayo	Aplica la chispa de ensayo automáticamente
Dispositivo de calentamiento	Calentamiento por horno, sin llama desnuda, con prevención de explosión. La potencia es ajustable de 0 W a 600 W
Dispositivo de encendido	(1) Fuente de ignición: gas de hulla (o gas doméstico) (2) Apertura de la boquilla: aprox. 0,8 mm
Determinación del punto de inflamación	\
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50 Hz
Dimensiones (A*P*H)	350*290*350 mm
Tamaño del embalaje (A*P*H)	650*450*420 mm
Peso bruto	20 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)