



Medidor de compactación del suelo rango 0-100 kg

Código: B2-01-010538

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Es un dispositivo profesional que se utiliza para medir la compacidad del suelo. Evalúa las propiedades físicas del suelo detectando su capacidad para resistir la intrusión de fuerzas externas.

Características

- Muestra las tendencias de la curva de cada parámetro, Máx., Mín. y Promedio. Función de acercamiento y alejamiento.
- Colorear la función del área de desbordamiento que se muestra visualmente.
- Guarde los datos en formato EXCEL como una copia.
- Podrá visualizar el período del parámetro o gráfico, pudiendo imprimirse.
- Todas las coordenadas curvilíneas se pueden configurar y mover, lo que facilita el análisis.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	±0,5‰ FS - Tres decimales ±0,05(≤50m) - 5 min ~ 99 horas
Función	Tipo general, visualización de la compactación del suelo (KPa, kg/cm ² , N/cm ²) directamente, con función de guardado de datos
Rango	0~10 000 kPa; 0~100 kg/cm ² ; 0~1000 N/cm ² (conmutable)
Profundidad	0~375 mm (la varilla de medición mide 400 mm)
Exactitud	±0,5‰ FS
Precisión de la posición	Tres decimales ±0,05(≤50m)
Capacidad de almacenamiento	Casi hasta 30.000 grupos en el teléfono, y equipado con Micro SD 4G
Intervalo de recopilación de datos	5 min ~ 99 horas
Fuente de alimentación en funcionamiento	Batería: batería de litio de 8,4 V Adaptador de corriente: 100~240 V, 50/60 Hz
Corriente de trabajo	Consumo de energía en espera 10 mA, consumo de energía en funcionamiento según la configuración
Tamaño del paquete (largo x ancho x alto)	400*200*200 mm
Peso bruto	3 kilos

Aplicaciones



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Equipo de laboratorio de Casi hasta 30.000 grupos en el telefono, y equipado con Micro SD 4G y 0~10 000 kPa; 0~100 kg/cm² ; 0~1000 N/cm² (conmutable): la compra se decide principalmente por función: tipo general, visualización de la compactación del suelo (kpa, kg/cm² , n/cm²)directamente, con función de guardado de datos y rango: 0~10 000 kpa; 0~100 kg/cm² ; 0~1000 n/cm² (conmutable).

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es función: tipo general, visualización de la compactación del suelo (kpa, kg/cm² , n/cm²)directamente, con función de guardado de datos.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango: 0~10 000 kpa; 0~100 kg/cm² ; 0~1000 n/cm² (conmutable).

Adecuado cuando la especificacion requerida es profundidad: 0~375 mm (la varilla de medición mide 400 mm).

Criterios de compatibilidad

Verifique función: tipo general, visualización de la compactación del suelo (kpa, kg/cm² , n/cm²)directamente, con función de guardado de datos antes de confirmar la compra.

Verifique rango: 0~10 000 kpa; 0~100 kg/cm² ; 0~1000 n/cm² (conmutable) antes de confirmar la compra.

Verifique profundidad: 0~375 mm (la varilla de medición mide 400 mm) antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si función: tipo general, visualización de la compactación del suelo (kpa, kg/cm² , n/cm²)directamente, con función de guardado de datos y rango: 0~10 000 kpa; 0~100 kg/cm² ; 0~1000 n/cm² (conmutable) coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)