



Medidor de pH y humedad del suelo 6-30 cm

Profundidad 6cm: acidez en superficie

Medidor de pH y humedad del suelo; Función: Profundidad de prueba: 6 cm, adecuado para pruebas de acidez en la superficie del suelo; Rango de pH: 3~8PH; Exactitud de pH: ± 0.2 PH; Rango de humedad: 1~8%; Exactitud de humedad: $\pm 1\%$; Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto): 220 x 150 x 150mm; Peso bruto: 0.5kg

Código: B2-01-010545.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Profundidad 6cm: acidez en superficie B2-01-010545.1
Función	Profundidad 6cm: acidez en superficie
Rango de pH	3~8PH
Exactitud de pH	± 0.2 PH
Rango de humedad	1~8%
Exactitud de humedad	$\pm 1\%$
Dimensiones del embalaje (L*An*Al)	220*150*150mm
Peso bruto	0.5kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)