



Medidor de humedad de grano 5-40%

6~30 (profesional) - 5~90%RH - 6 tipos (para tipo TK100G)

Medidor de humedad de granos; Rango de medición: 6-30 (profesional); Rango de temperatura del grano medido: 0-60°C; Resolución: 0.1; Exactitud: ±0.5%.

Código: B2-01-010548.2

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	6~30 (profesional) - 5~90%RH - 6 tipos (para tipo TK100G) B2-01-010548.2
Rango de medición	6~30 (profesional)
Rango de temperatura del grano medido	0~60°C
Rango de humedad	5~90%RH
Resolución	0,1
Exactitud	±0,5%
Granos	6 tipos (para tipo TK100G)
Harina de cereal	11 grupos (para tipo 100GF, harina de cereal)
Alimentación	4 pilas AAA comunes
Dimensiones del empaque (A×P×H)	504*110*54mm
Peso bruto	0,7kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)