



Densímetro de sólidos y líquidos 300-600 g

0.005~300g

Densímetro de sólidos y líquidos; Capacidad: 0,005~300 g; Tamaño externo (A*P*H): 195*230*197 mm

Código: B2-01-010549.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	0.005~300g B2-01-010549.1
Capacidad	0.005~300g
Resolución de densidad	0.001g/cm ³
Rango de densidad	0.001~99.999g/cm ³
Tiempo de medición	Aprox. 5s
Modo sólido · Principio de medición	Método general de ensayo de sólidos según el principio de Arquímedes
Modo sólido · Soporte de medición de gravedad específica	Soporte de medición de gravedad específica de una sola pieza, moldeado por inyección.
Modo sólido · Tanque de medición	Tanque de medición transparente de una sola pieza, moldeado por inyección. Tamaño: 153*107*93mm(La*An*Al)
Modo sólido · Porcentaje de material mezclado (1)	Introducción de la función
Modo sólido · Porcentaje de material mezclado (2)	Ajuste
Modo sólido · Porcentaje de material mezclado (3)	Visualización
Modo líquido · Principio de medición	Método de desplazamiento según el principio de Arquímedes
Modo líquido · Almacenamiento de datos de peso	1 grupo
Modo líquido · Soporte de medición de gravedad específica	Soporte de medición de gravedad específica de acero inoxidable
Modo líquido · Modo de memoria	Memoria dinámica
Modo líquido · Visualización del resultado	Valor de densidad
Modo líquido · Método de verificación del resultado	Ensayo con agua destilada
Modo de calibración	Corrección automática, detección automática
Accesorios estándar	Uso común: pinzas, termómetro, pesa de 100G, cortavientos, transformador de alimentación. Uso con sólidos: tanque, placa de ensayo, un conjunto de medición de partículas, un conjunto de medición de cuerpos flotantes. Uso con líquidos: plato de medición, soporte de medición, conjunto estándar de medición de líquidos.
Accesorios opcionales	Impresora, conjunto anticorrosivo de medición de líquidos
Alimentación eléctrica	AC100~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	195*230*197mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	440*180*345mm
Peso neto	1.78kg
Peso bruto	4.5kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)