



Medidor de espesor de papel

Código: B2-01-010551

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

B2-01-010551 es un instrumento especial para medir el espesor de papel y cartón, ampliamente utilizado en papel, cartón y otros materiales laminares. Es el equipo esencial para la fabricación de papel, la industria del embalaje, el departamento de investigación e inspección.

Características

- 1. No es necesario conectar la fuente de alimentación, conveniente y rápido.
- 2. Operación simple, alta precisión de medición.
- Parámetro técnico

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	100±10 kPa - 0.005mm o 1% - ≤0.0025mm o ≤0.5%
Rango de medición	0 ~ 4 mm
Precisión	0,001 mm
Presión de contacto	100±10 kPa
Diámetro de contacto	16,0±0,5 mm
error de profundidad O f Paralelismo	0.005mm o 1%
error de indicación	±0,0025 mm o ±0.5%
Indicación Variabilidad	≤0.0025mm o ≤0.5%
Tamaño externo	233*160*120mm
Tamaño del paquete	200*200*200mm
Peso neto	5,5 kg
Peso bruto	8 kg

Aplicaciones

Equipo de laboratorio de 0~4mm: la compra se decide principalmente por rango de medición: 0 ~ 4 mm y precisión: 0,001 mm.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de medición: 0 ~ 4 mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es precisión: 0,001 mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es presión de contacto: 100±10kpa.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de medición: 0 ~ 4 mm antes de confirmar la compra.

Verifique precisión: 0,001 mm antes de confirmar la compra.

Verifique presión de contacto: 100±10kpa antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de medición: 0 ~ 4 mm y precisión: 0,001 mm coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)