



Campana de recolección de gases 1 1 2 2

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Este dispositivo recolector está especialmente diseñado para el dispositivo recolector de gas ácido del horno de digestión, puede recolectar una gran cantidad de gas ácido (niebla ácida) generada en el proceso de digestión de la muestra y luego a través del dispositivo de neutralización para su procesamiento.

Características

- 1. La cubierta de sellado está hecha de politetrafluoroetileno, resistente a altas temperaturas, ácidos fuertes y álcalis.
- 2. El tubo recolector recoge gas ácido en lo profundo del tubo con alta confiabilidad.
- 3. Está diseñado como una estructura de tapa cónica y cada tapa de sello pesa 35 g.
- 4. Utilizando sello de gravedad, sellado confiable y conveniente.
- 5. La carcasa está soldada con una placa de acero inoxidable 316, que tiene buena resistencia a la corrosión.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	8 puertos de recolección / 1 puerto de extracción	10 puertos de recolección / 1 puerto de extracción	15 puertos de recolección / 2 puertos de extracción	20 puertos de recolección / 2 puertos de extracción
Configuración	8 puertos de recolección / 1 puerto de extracción	10 puertos de recolección / 1 puerto de extracción	15 puertos de recolección / 2 puertos de extracción	20 puertos de recolección / 2 puertos de extracción
Puerto de recolección	8	10	15	20
Puerto de extracción de aire	1	1	2	2
Tamaño del paquete (An. x Al. x Pr.) mm	350*260*260	350*260*260	350*260*260	350*260*260
Peso bruto (kg)	3	3	4	4.2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)