



Analizador de grasa 6 piezas/lote, 0-100 %, hasta 280 °C

Código: B2-01-010554

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- * Pantalla LCD de 4.3" y sistema de control por Microcomputadora.
- * Alarmas triples, es decir, sonido, luz, audio LCD y función de alarma visual.
- * Calentamiento integral en seco, amplio alcance y alta precisión de control de temperatura.
- * El circuito eléctrico está aislado del espacio de extracción, lo que garantiza la seguridad de los dispositivos.
- * Funciones de recordatorio de alarma y temporizador de sobrecalentamiento.
- * Los abundantes contenidos de la interfaz brindan una visualización simultánea de la temperatura establecida, la temperatura real, el tiempo establecido y el tiempo de calentamiento.
- * Aislamiento de aire único para protección de calentamiento de temperatura y temperatura constante.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0 ~ 100% - 6 piezas/lote - 80ml
Temperatura. Rango	temperatura ambiente+5°C~280°C
Rango de medición	0 ~ 100%
Precisión de temperatura	±1°C
Peso de la muestra	0.5~15g (generalmente 2~5g, dependiendo de la muestra)
Capacidad	6 piezas/lote
Volumen de la copa de disolvente	80ml
Recuperación de solventes	≥80%
Consumo	1KW
Fuente de alimentación	CA 220V+10%, 50HZ
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	650*320*715mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	800*470*950mm
Peso bruto	65 kg

Aplicaciones



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Analizador, Capacidad 80 mL: la compra se decide principalmente por temperatura. rango: temperatura ambiente+5°C~280°C y rango de medición: 0 ~ 100%.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es temperatura. rango: temperatura ambiente+5°C~280°C.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de medición: 0 ~ 100%.

Adecuado cuando la especificacion requerida es precisión de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Criterios de compatibilidad

Verifique temperatura. rango: temperatura ambiente+5°C~280°C antes de confirmar la compra.

Verifique rango de medición: 0 ~ 100% antes de confirmar la compra.

Verifique precisión de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si temperatura. rango: temperatura ambiente+5°C~280°C y rango de medición: 0 ~ 100% coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)