



Depurador del sistema de escape 18 litros por minuto $\Phi 8\sim 10$ mm (hay accesorios reductores disponibles)

Código: B2-01-010558

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El proceso de digestión de muestras produce una gran cantidad de niebla ácida, lo que contamina gravemente el medio ambiente y daña las instalaciones. Este dispositivo es ideal para recolectar, neutralizar y filtrar la niebla ácida. Consta de tres filtros. La primera etapa consiste en la concentración adecuada de solución alcalina para completar la neutralización de la niebla ácida; la segunda etapa consiste en el uso de agua destilada para continuar filtrando el gas residual; y la tercera etapa consiste en verter el gas residual en una botella tampón. Una vez que las tres etapas de filtración de gases alcanzan las emisiones estándar, no se daña el medio ambiente ni las instalaciones y, finalmente, se logran emisiones libres de contaminación.

Características

- Este producto es un equipo de neutralización de ácidos y álcalis con bomba de presión negativa, la bomba de aire tiene un gran flujo, larga vida útil y fácil de usar.
- La absorción en tres etapas de lejía y tampón de agua destilada garantiza la fiabilidad de la exclusión de gases.
- El instrumento es sencillo, seguro y confiable de utilizar.
- El reemplazo de la solución de neutralización es conveniente y fácil de operar.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	18 litros por minuto - 1,7 litros - 10%~35%
Flujo de extracción	18 litros por minuto
Interfaz de extracción de aire	$\Phi 8\sim 10$ mm (hay accesorios reductores disponibles)
Botella de solución alcalina	1,7 litros
Botella de agua destilada	1,7 litros
Concentración de álcali	10%~35%
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50 Hz
Consumo	120 W
Tamaño del paquete (An. x Al. x Pr.) mm	470*480*450
Peso bruto (kg)	16.5



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Depurador del sistema de escape: la compra se decide principalmente por flujo de extracción: 18 litros por minuto y interfaz de extracción de aire: $\varnothing 8\sim 10$ mm (hay accesorios reductores disponibles).

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificación requerida es flujo de extracción: 18 litros por minuto.

Adecuado cuando la especificación requerida es interfaz de extracción de aire: $\varnothing 8\sim 10$ mm (hay accesorios reductores disponibles).

Adecuado cuando la especificación requerida es botella de solución alcalina: 1,7 litros.

Criterios de compatibilidad

Verifique flujo de extracción: 18 litros por minuto antes de confirmar la compra.

Verifique interfaz de extracción de aire: $\varnothing 8\sim 10$ mm (hay accesorios reductores disponibles) antes de confirmar la compra.

Verifique botella de solución alcalina: 1,7 litros antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento técnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si flujo de extracción: 18 litros por minuto y interfaz de extracción de aire: $\varnothing 8\sim 10$ mm (hay accesorios reductores disponibles) coinciden con el requerimiento técnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)