



## Aparato manual de punto de fusión 4 piezas

**Código:** B2-01-010559

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

## Características

- \* Pantalla táctil LCD de 8 pulgadas.
- \* Cámara HD 720P, zoom óptico 8X.
- \* Tasa de calentamiento lineal 0,10 °,00 °C ajustable.
- \* Con interfaz USB se puede conectar a una impresora.

## Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

| Especificación                       | 4 piezas - 0.1 °C - Pantalla táctil LCD de 8,1 pulgadas |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rango de temperatura                 | TA~300°C                                                |
| Precisión de temperatura             | 0,4°C (< 200°C); 0,7°C (2200°C)                         |
| Resolución de temperatura            | 0.1 °C                                                  |
| Repetibilidad de la temperatura      | 0,2 °C a 0,2 °C/min                                     |
| Tasa de calentamiento lineal         | 0,1 a 20°C/min                                          |
| Monitor                              | Pantalla táctil LCD de 8,1 pulgadas                     |
| Diámetro capilar estándar            | Diámetro interior 1,0 mm; diámetro exterior 1,4 mm      |
| Capacidad por lote                   | 4 piezas                                                |
| Interfaz                             | USB, cable o inalámbrico                                |
| El consumo de energía                | 120W                                                    |
| Fuente de alimentación               | 110 V~240 V, 50/60 Hz                                   |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)     | 305*220*230mm                                           |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 470*345*390mm                                           |
| Peso bruto                           | 8 kg                                                    |

## Aplicaciones

Aparato de punto de fusión manual de muestras incoloras y de color de 4 piezas, TA~300C y 0,2C a 0,2C/min: la compra se decide principalmente por rango de temperatura: ta~300°C y precisión de temperatura: 0,4°C (<200°C); 0,7°C (2200°C).



Importadora Gyb Limitada  
Padre orellana 1476  
Santiago CL13101 Chile

## Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de temperatura:  $\text{ta} \sim 300^{\circ}\text{C}$ .

Adecuado cuando la especificacion requerida es precisión de temperatura:  $0,4^{\circ}\text{C}$  ( $<200^{\circ}\text{C}$ );  $0,7^{\circ}\text{C}$  ( $2200^{\circ}\text{C}$ ).

Adecuado cuando la especificacion requerida es resolución de temperatura:  $0.1^{\circ}\text{C}$ .

## Criterios de compatibilidad

Verifique rango de temperatura:  $\text{ta} \sim 300^{\circ}\text{C}$  antes de confirmar la compra.

Verifique precisión de temperatura:  $0,4^{\circ}\text{C}$  ( $<200^{\circ}\text{C}$ );  $0,7^{\circ}\text{C}$  ( $2200^{\circ}\text{C}$ ) antes de confirmar la compra.

Verifique resolución de temperatura:  $0.1^{\circ}\text{C}$  antes de confirmar la compra.

## Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

## Recomendación de compra

Elija este producto si rango de temperatura:  $\text{ta} \sim 300^{\circ}\text{C}$  y precisión de temperatura:  $0,4^{\circ}\text{C}$  ( $<200^{\circ}\text{C}$ );  $0,7^{\circ}\text{C}$  ( $2200^{\circ}\text{C}$ ) coinciden con el requerimiento tecnico.

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)