



## Analizador de potencial hídrico vegetal rango 0-3,5 Mpa

**Código:** B2-01-010569

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

## Introducción

El Analizador de Potencial Hídrico de Plantas es un dispositivo que permite analizar el régimen hídrico de las plantas, su composición, extraer el jugo de los conductos y realizar análisis de componentes. Es de fácil manejo y rápida velocidad de prueba, y se puede realizar en interiores y exteriores.

## Características

- 1. MPa y Bar son dos unidades de medida a elegir.
- 2. Potente función de almacenamiento, puede almacenar 4000 registros.
- 3. Elimina todos los datos de medición con un solo clic.
- 4. Sube el archivo a la computadora a través del cable USB.
- 5. Los datos se pueden visualizar en forma de informes y se puede elegir el período de consulta.
- 6. Guarde los datos del registro en una copia de seguridad en formato EXCEL y guárdelos para facilitar su consulta más tarde.

## Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

| Especificación         | 0 ~ 3,5 Mpa - 0,01 Mpa - Automático y manual, interruptor de un botón |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Rango de medición      | 0 ~ 3,5 Mpa                                                           |
| Exactitud              | 0,01 Mpa                                                              |
| Medición Modo          | Automático y manual, interruptor de un botón                          |
| Mostrar                | Pantalla LCD                                                          |
| Batería                | Batería de litio de 12 V/2,5 AH con función de reloj                  |
| Fuente de alimentación | 220 V, 50/60 Hz                                                       |
| Tamaño externo         | 630*400*310 mm , 560*400*280 mm                                       |
| Tamaño del paquete     | 685*445*360 mm, 610*440*340 mm                                        |
| Peso neto              | 28 kilos                                                              |
| Peso bruto             | 32,3 kg                                                               |



Importadora Gyb Limitada  
Padre orellana 1476  
Santiago CL13101 Chile

## Aplicaciones

Analizador de potencial hídrico de plantas: la compra se decide principalmente por rango de medición: 0 ~ 3,5 mpa y exactitud: 0,01 mpa.

## Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de medición: 0 ~ 3,5 mpa.

Adecuado cuando la especificacion requerida es exactitud: 0,01 mpa.

Adecuado cuando la especificacion requerida es medición modo: automático y manual, interruptor de un botón.

## Criterios de compatibilidad

Verifique rango de medición: 0 ~ 3,5 mpa antes de confirmar la compra.

Verifique exactitud: 0,01 mpa antes de confirmar la compra.

Verifique medición modo: automático y manual, interruptor de un botón antes de confirmar la compra.

## Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

## Recomendación de compra

Elija este producto si rango de medición: 0 ~ 3,5 mpa y exactitud: 0,01 mpa coinciden con el requerimiento tecnico.

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)