



## Campana de recolección de gases 2,4 m<sup>3</sup>/h

**Código:** B2-01-010570

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

## Detalle

Tapa de sellado PFA para mayor vida útil y mejor efecto de tratamiento.

Tapa de sellado con clip para facilitar el cambio.

Bomba de vacío por chorro de agua especializada, sin requerir energía eléctrica.

Diseño con bandeja de goteo para reducir el daño por corrosión de soluciones ácidas.

Tamaño del paquete: 530\*350\*380mm

peso bruto: 13.5kg

## Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

| Especificación                        | 2,4 m <sup>3</sup> /hora - 0,04 MPa - Agua, álcali y carbono |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| máx. Tasa de flujo                    | 2,4 m <sup>3</sup> /hora                                     |
| máx. Presión negativa                 | 0,04 MPa                                                     |
| Métodos de neutralización             | Agua, álcali y carbono                                       |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)      | 390*340*550mm                                                |
| Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) | 640*510*720mm                                                |
| Peso bruto                            | 40kg                                                         |

## Aplicaciones

Equipo de laboratorio: la compra se decide principalmente por máx. tasa de flujo: 2,4 m<sup>3</sup>/hora y máx. presión negativa: 0,04 mpa.

## Usos recomendados

Adecuado cuando la especificación requerida es máx. tasa de flujo: 2,4 m<sup>3</sup>/hora.

Adecuado cuando la especificación requerida es máx. presión negativa: 0,04 mpa.

Adecuado cuando la especificación requerida es métodos de neutralización: agua, álcali y carbono.

## Criterios de compatibilidad

Verifique máx. tasa de flujo: 2,4 m<sup>3</sup>/hora antes de confirmar la compra.

Verifique máx. presión negativa: 0,04 mpa antes de confirmar la compra.

Verifique métodos de neutralización: agua, álcali y carbono antes de confirmar la compra.

## Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

## Recomendación de compra

Elija este producto si máx. tasa de flujo: 2,4 m<sup>3</sup>/hora y máx. presión negativa: 0,04 mpa coinciden con el requerimiento tecnico.

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)