



Medidor multiparametrico de suelo y ambiente hasta 5 parametros

Código: B2-01-010573

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El medidor de suelo multiparametro portatil puede adquirir diferentes parametros mediante sensores, incluyendo temperatura del aire, humedad, temperatura del suelo y humedad del suelo.

Se utiliza ampliamente en agricultura de instalaciones, silvicultura, horticultura, ganaderia y otros campos, y permite monitoreo automatico, control automatico y gestion inteligente de informacion ecologica agricola integral.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 390*420*200 · 2	pack 390*420*200 · 3	pack 415*340*155	pack 430*390*260
Humedad del uelo - Rango	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
Humedad del uelo - Exactitud	±3%	±3%	±3%	±3%
Humedad del uelo - Resolución	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Temperatura del uelo - Rango	-40°C~100°C	-40°C~100°C	/	-40°C~100°C
Temperatura del uelo - Exactitud	±3°C	±3°C	/	±3°C
Temperatura del uelo - Resolución	0,1°C	0,1°C	/	0,1°C
Temperatura del aire - Rango	/	-40°C~80°C	/	-40°C~80°C
Temperatura del aire - Exactitud	/	±0,4°C	/	±0,4°C
Temperatura del aire - Resolución	/	0,1°C	/	0,1°C
Humedad del aire - Rango	/	/	/	0~100 % de humedad relativa
Humedad del aire - Exactitud	/	/	/	±0,3 % de humedad relativa
Humedad del aire - Resolución	/	/	/	0,1 % de humedad relativa
Punto de rocío - Rango	/	/	/	-40°C~120°C
Punto de rocío - Exactitud	/	/	/	±0,4°C
Punto de rocío - Resolución	/	/	/	0,1°C

Especificación	pack 390*420*200 · 2	pack 390*420*200 · 3	pack 415*340*155	pack 430*390*260
Capacidad de almacenamiento	Almacenamiento Flash de último 30.000 registros, con tarjeta SD 4G. 5 ~ 90 h ajustable continuamente.	Almacenamiento Flash de último 30.000 registros, con tarjeta SD 4G. 5 ~ 90 h ajustable continuamente.	Casi 30.000 grupos en el teléfono, equipado de serie con una tarjeta Micro SD 4G. Intervalo de recopilación de datos: 5 min a 99 h.	Almacenamiento Flash de último 30.000 registros, con tarjeta SD 4G. 5 ~ 90 h ajustable continuamente.
Fuente de alimentación	Batería de iones de litio de 8,4 V	Batería de iones de litio de 8,4 V	batería de litio de 8,4 V	Batería de iones de litio de 8,4 V
Corriente de trabajo	Consumo de energía en espera 10 mA, con consumo de energía en funcionamiento según la configuración	Consumo de energía en espera 10 mA, con consumo de energía en funcionamiento según la configuración	Consumo de energía en espera 10 mA, con consumo de energía en funcionamiento según la configuración	Consumo de energía en espera 10 mA, con consumo de energía en funcionamiento según la configuración
Tamaño del paquete (mm)	390*420*200	390*420*200	415*340*155	430*390*260
Peso bruto (kg)	3.5	3.5	2.6	5.2

Aplicaciones

Medidor de suelo multiparamétrico: elija la variante comparando Capacidad de almacenamiento, Humedad del aire - Exactitud, Humedad del aire - Rango y Humedad del aire - Resolución.

Que cambia entre variantes

Configuración 1: Capacidad de almacenamiento: Casi 30.000 grupos en el teléfono, equipado de serie con una tarjeta Micro SD 4G. Intervalo de recopilación de datos: 5 min a 99 h.; Humedad del aire - Exactitud: /; Humedad del aire - Rango: /.

B2-01-010573.2: Capacidad de almacenamiento: Almacenamiento Flash de sus últimos 30.000 registros, con tarjeta SD 4G. 5 s ~ 90 h ajustable continuamente.; Humedad del aire - Exactitud: /; Humedad del aire - Rango: /.

Configuración 2: Capacidad de almacenamiento: Almacenamiento Flash de sus últimos 30.000 registros, con tarjeta SD 4G. 5 s ~ 90 h ajustable continuamente.; Humedad del aire - Exactitud: /; Humedad del aire - Rango: /.

Configuración 4: Capacidad de almacenamiento: Almacenamiento Flash de sus últimos 30.000 registros, con tarjeta SD 4G. 5 s ~ 90 h ajustable continuamente.; Humedad del aire - Exactitud: $\pm 0,3$ % de humedad relativa; Humedad del aire - Rango: 0~100 % de humedad relativa.

Escenarios de uso recomendados

Use configuración 1 cuando el requisito principal sea capacidad de almacenamiento: casi 30.000 grupos en el teléfono, equipado de serie con una tarjeta micro sd 4g. intervalo de recopilación de datos: 5 min a 99 h..

Use B2-01-010573.2 cuando el requisito principal sea capacidad de almacenamiento: almacenamiento flash de sus últimos 30.000 registros, con tarjeta sd 4g. 5 s ~ 90 h ajustable continuamente..

Use B2-01-010573.3 cuando el requisito principal sea capacidad de almacenamiento: almacenamiento flash de sus últimos 30.000 registros, con tarjeta sd 4g. 5 s ~ 90 h ajustable continuamente..

Use configuración 2 cuando el requisito principal sea capacidad de almacenamiento: almacenamiento flash de sus últimos 30.000 registros, con tarjeta sd 4g. 5 s ~ 90 h ajustable continuamente..

Cómo elegir rápido

Compare primero Capacidad de almacenamiento, Humedad del aire - Exactitud y Humedad del aire - Rango; descarte variantes que no cubran esos valores técnicos antes de cotizar.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Capacidad de almacenamiento, Humedad del aire - Exactitud y Humedad del aire - Rango con el menor sobredimensionamiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)